

에너지 요소

WER3000LSI08-15-A

▶ 기술 데이터	
주문번호	WER3000LSI08-15-A
시리즈	WER3000
전송 유형	전기식
기능	도구 측에서 센서 연결이 있는 신호 전류
사이즈에 적합	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
적합	비고정 부품
접점 갯수	4x4
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	3
전원전압 [V]	60
연결 센서 X1	소켓 M8, 4극
연결 센서 X2	소켓 M8, 4극
연결 센서 X3	소켓 M8, 4극
연결 센서 X4	소켓 M8, 4극
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사상 또는 축 방향으로
접합력 [N]	12
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.12

*결합 된 경우에만



