

## WER3000LSI08-18-A

► Caractéristiques techniques	
<b>N° de commande</b>	<b>WER3000LSI08-18-A</b>
Série	WER3000
Mode de transfert	électrique
Pour taille de fabrication	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie mobile
Nombre de contacts	8+2
Type de connecteur	sans contact
Courant nominal [A]	0.2
Tension de service [V]	24
Raccord fileté	M12
Type de raccordement	Douille
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	axiale
Protection de IEC 60529	IP67
Poids [kg]	0.24

