

WER3000LSI08-18-A

Numero d'ordine	Dati tecnici
Serie	WER3000
Tipo di trasmissione	elettrica
Adatto per dimensioni costruttive	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Adatto per	Parte mobile
Numero contatti	8+2
Tipo di collegamento	senza contatto
Corrente nominale [A]	0.2
Tensione di esercizio [V]	24
Filettatura di collegamento	M12
Modalità di connessione	Presca
Tipo di connessione	Connettore rotondo
Orientamento del collegamento	assiale
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67
Peso [kg]	0.24

