

WER3000LSI08-18-A

주문번호	WER3000LSI08-18-A
시리즈	WER3000
전송 유형	전기식
사이즈에 적합	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
적합	비고정 부품
접점 갯수	8+2
연결 종류	비접촉
정격 전류 [A]	0.2
전원전압 [V]	24
연결부 나사산	M12
연결부 유형	소켓
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	축
IEC 60529 준거 보호방식	IP67
무게 [kg]	0.24

▶ 기술 데이터

WER3000LSI08-18-A

