

MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

WER3000LSI11-20-A

Referencia	Datos técnicos
Serie	WER3000
Tipo de transferencia	eléctrica
Función	Corriente de señal con blindaje
Adecuado para tamaño constructivo	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado para	Parte suelta
Número de contactos	11+1
Modo de unión	Conector
Corriente nominal [A]	6
Tensión de servicio [V]	150
Rosca de conexión	M23
Tipo de conexión	Hembra
Tipo de conexión	Conector redondo
Orientación de la conexión	radial o axial
Fuerza de acople [N]	40
Fuerza de desacople [N]	40
Protección según IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.15

*sólo en estado acoplado



