


ELÉMENT D'ÉNERGIE

WER3000LSI13-11-A

N° de commande	► Caractéristiques techniques
Série	WER3000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Codage des outils
Pour taille de fabrication	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie mobile
Nombre de contacts	13+6
Type de connecteur	Connecteur
Courant nominal [A]	6
Tension de service [V]	63
Raccord fileté	M23
Type de raccordement	Douille
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Force de serrage [N]	70
Force de desserrage [N]	70
Autorisations	LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.16

*uniquement dans l'état couplé



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1																
2																
4																
8																

