


ENERGETICKÉ ELEMENTY

WER3000LSI13-11-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER3000
Typ prenosu	elektrický
Funkcia	Kódovanie nástrojov
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Vhodné pre	Voľný diel
Počet kontaktov	13+6
Druh spojenia	zástrčkové spojenie
Menovitý prúd [A]	6
Prevádzkové napätie [V]	63
Prípojný závit	M23
Typ pripojenia	Zdierka
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	radiálne alebo axiálne
Spájacia sila [N]	70
Sila rozpojenia [N]	70
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,16

*len v spojenom stave



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1																
2																
4																
8																

