


에너지 요소

WER3000LSI13-26-A

| ▶ 기술 데이터 | |
|-------------------|---|
| 주문번호 | WER3000LSI13-26-A |
| 시리즈 | WER3000 |
| 전송 유형 | 전기식 |
| 기능 | 도구 코딩 |
| 사이즈에 적합 | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| 적합 | 비고정 부품 |
| 접점 갯수 | 13+6 |
| 연결 종류 | 스프링 접점 |
| 정격 전류 [A] | 3 |
| 전원전압 [V] | 60 |
| 연결부 나사산 | M23 |
| 연결부 유형 | 소켓 |
| 연결부 종류 | 원형 플러그 |
| 포트 방향 | 방사상 또는 축 방향으로 |
| 접합력 [N] | 19 |
| 해제력 [N] | - |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP54* |
| 무게 [kg] | 0.16 |

*결합 된 경우에만



| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |

