

주문번호	기술 데이터
WER3000LSI18-21-A	
시리즈	WER3000
전송 유형	전기식
기능	차폐가 있는 신호 전류
사이즈에 적합	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합	비고정 부품
접점 갯수	18+1
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	3
전원전압 [V]	60
연결부 나사산	M23
연결부 유형	소켓
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사상 또는 축 방향으로
접합력 [N]	19
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.15

*결합 된 경우에만



