


# ELEMENT ZASILAJĄCY

## WER4000FFL04-13-A

| Nr katalogowy                                 | Dane techniczne          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                               | <b>WER4000FFL04-13-A</b> |
| Seria                                         | WER4000                  |
| Rodzaj przenoszenia                           | hydrokinetyczne          |
| Pasuje do rozmiar                             | WWR1160 / WWR1200        |
| Pasuje do                                     | Część stała              |
| Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych            | 4                        |
| Gwint przyłączeniowy                          | G1/2"                    |
| Ciśnienie robocze maks. [bar]                 | 250                      |
| Ciśnienie połączenia maks. [bar]              | 10                       |
| Szerokość znamionowa                          | 8                        |
| Przepływ na element przenoszący maks. [l/min] | 25                       |
| Orientacja połączeń                           | radialna                 |
| Siła spajająca [N]                            | 400                      |
| Typ ochrony wg IEC 60529                      | IP54 *                   |
| Masa [kg]                                     | 1.3                      |

\*tylko w stanie sprężonym

### ► Siła połączenia na sprzęgło hydrauliczne



### ► Opór przepływu

