

WER4000FLA03-05-A

订购编号	技术数据
WER4000FLA03-05-A	WER4000
系列	WER4000
传输设置	电动
功能	负载电流
适合多种结构尺寸	WWR1000 - 160 / 200
可匹配于	固定部分
接触点/面数量	3
连接方式	型插拔连接器
标准流量 [A]	150
电源电压 [V]	630
固定螺纹	-
连接类型	可定制
固定类型	空线端
连接方向	径向
连接力 [N]	55
释放力 [N]	65
根据IEC 60529标准安全保护	IP65
重量 [kg]	2.2

