

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER4000
Rodzaj przenoszenia	pneumatyczna
Pasuje do rozmiar	WWR1000 – 160 / 200
Pasuje do	Część stała
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	6
Gwint przyłączeniowy	G1/8"
Ciśnienie robocze [bar]	-0.6 ... 10
Przepływ na element przenoszący [l/min]	500
Orientacja połączeń	radialna
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.31

\*tylko w stanie sprzężonym

