

## WER4000FPL15-12-A

### ► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER4000FPL15-12-A
Série	WER4000
Mode de transfert	pneumatique
Pour taille de fabrication	WWR1000 – 160 / 200
Pour	Partie fixe
Nombre de raccords pour fluides	15
Raccord fileté	M5
Pression de service [bar]	-0.6 ... 10
Débit par transmetteur [l/min]	150
Orientation du raccordement	axiale
Protection de IEC 60529	IP54 *
Poids [kg]	0.42

\*uniquement dans l'état couplé

