

WER4000FPL15-12-A

주문번호	기술 데이터
WER4000FPL15-12-A	WER4000
시리즈	WER4000
전송 유형	공압식
사이즈에 적합	WWR1160 / WWR1200
적합	고정부품
유동적 커플링 갯수	15
연결부 나사산	M5
작동 압력 [bar]	-0.6 ... 10
매체당 유량 [l/min]	150
포트 방향	축
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.42

*결합 된 경우에만

