

WER4000FPL15-12-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER4000
Typ prenosu	pneumaticky
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR1000 – 160 / 200
Vhodné pre	Pevný diel
Počet fluidných spojok	15
Prípojný závit	M5
Prevádzkový tlak [bar]	-0,6 ... 10
Prietok každého jedného prenášača [l/min]	150
Orientácia pripojenia	axiálne
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,42

*len v spojenom stave

