


ENERGETICKÉ ELEMENTY

WER4000LFL04-13-A

Objednávacie č.	Technické údaje
Séria	WER4000
Typ prenosu	fluidné
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR1160 / WWR1200
Vhodné pre	Voľný diel
Počet fluidných spojok	4
Prípojný závit	G1/2"
Prevádzkový tlak max. [bar]	250
Tlak mechanického spojenia max. [bar]	10
Menovitá svetlosť	8
Prietok každého jedného prenášača max. [l/min]	25
Orientácia pripojenia	radiálne
Spájacia sila [N]	400
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54 *
Hmotnosť [kg]	1,5

*Ien v spojenom stave

► Sila spojenia na fluidnú spojku



► Prietok

