


## WER4000LFL04-13-A

▶ 技术数据	
订购编号	WER4000LFL04-13-A
系列	WER4000
传输设置	液体的
适合多种结构尺寸	WWR1000 - 160 / 200
可匹配于	非固定端
液力耦合器数量	4
固定螺纹	G1/2"
最大操作气压 [bar]	250
最大耦合压力 [bar]	10
标称直径	8
每种载体的最大通过量 [l/min]	25
连接方向	径向
连接力 [N]	400
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	1.5

\*仅在耦合状态下

### ▶ 液力耦合器的耦合力



### ▶ 流体阻力

