

## WER4000LPL06-06-A

### ► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER4000LPL06-06-A
Série	WER4000
Mode de transfert	pneumatique
Pour taille de fabrication	WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie mobile
Nombre de raccords pour fluides	6
Raccord fileté	G1/8"
Pression de service [bar]	-0.6 ... 10
Débit par transmetteur [l/min]	500
Orientation du raccordement	radiale
Protection de IEC 60529	IP54 *
Poids [kg]	0.32

\*uniquement dans l'état couplé

