

WER4000LPL06-06-A

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER4000LPL06-06-A
Serie	WER4000
Tipo di trasmissione	pneumatici
Adatto per dimensioni costruttive	WWR1160 / WWR1200
Adatto per	Parte mobile
Quantità di passaggi pneumatici	6
Filettatura di collegamento	G1/8"
Pressione di esercizio [bar]	-0.6 ... 10
Portata d'aria per ogni passaggio [l/min]	500
Orientamento del collegamento	radiale
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54 *
Peso [kg]	0.32

*solo nello stato accoppiato

