

WER4000LPL06-06-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER4000
Typ prenosu	pneumaticky
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR1000 – 160 / 200
Vhodné pre	Voľný diel
Počet fluidných spojok	6
Prípojný závit	G1/8"
Prevádzkový tlak [bar]	-0,6 ... 10
Prietok každého jedného prenášača [l/min]	500
Orientácia pripojenia	radiálne
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,32

*len v spojenom stave

