

WER4000LPL06-06-A

▶ 技术数据	
订购编号	WER4000LPL06-06-A
系列	WER4000
传输设置	气动
适合多种结构尺寸	WWR1000 - 160 / 200
可匹配于	非固定端
液力耦合器数量	6
固定螺纹	G1/8"
操作气压 [bar]	-0.6 ... 10
每种载体的通过量 [l/min]	500
连接方向	径向
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.32

*仅在耦合状态下

