

WER4000LPL15-12-A

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER4000LPL15-12-A
Série	WER4000
Mode de transfert	pneumatique
Pour taille de fabrication	WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie mobile
Nombre de raccords pour fluides	15
Raccord fileté	M5
Pression de service [bar]	-0.6 ... 10
Débit par transmetteur [l/min]	150
Orientation du raccordement	axiale
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.42

*uniquement dans l'état couplé

