

WER4000LPL15-12-A

Numero d'ordine	Dati tecnici
Serie	WER4000
Tipo di trasmissione	pneumatici
Adatto per dimensioni costruttive	WWR1160 / WWR1200
Adatto per	Parte mobile
Quantità di passaggi pneumatici	15
Filettatura di collegamento	M5
Pressione di esercizio [bar]	-0.6 ... 10
Portata d'aria per ogni passaggio [l/min]	150
Orientamento del collegamento	assiale
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54 *
Peso [kg]	0.42

*solo nello stato accoppiato

