


UHLOVÁ PRÍRUBA

SÉRIA WFR



Flexibilné pripojenie k vášmu robotovi

Adaptéry sú vyrobené podľa normy EN ISO 9409-1, a preto sú vhodné pre väčšinu typov robotov od rôznych výrobcov.

Krok 1: Výber adaptérovej dosky

Stačí určiť priemer rozstupovej kružnice príruby robota a dostanete zodpovedajúcu adaptérovú dosku.



Viac ako 50 rôznych variantov

Adaptérovú dosku a uhlovú prírubu je možné kombinovať s 13 rôznymi chápadlami - vzniká tak viac ako 50 rôznych variantov. Vyberte si vhodné chápadlo z nášho hlavného katalógu. Nájdete tu širokú škálu vyhotovení s ochranou proti sile uchopenia alebo bez nej, s rôznymi triedami ochrany alebo odolnými voči teplotám.

Krok 2: Výber uhlovej príruby

Vyberte chápadlo, čím sa vytvorí pravouhlá príruha.



Rozšírte funkčnosť vašej uhlovej príruby


Krycí plech, vyfukovacia dýza alebo programovací hrot – s rozsiahlym príslušenstvom môžete integrovať dodatočné funkcie rýchlo a individuálne.

3. Krok: vyberte príslušenstvo



► KROK 1: ADAPTÉROVÁ DOSKA

Objednávacie č.	► Technické údaje			
	APR01	APR02	APR03	APR05
Prípojná príruha podľa EN ISO 9409-1	TK 40	TK 50	TK 100	TK 31.5
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



► KROK 2: UHLOVÁ PRÍRUBA

Objednávacie č.	► Technické údaje	
	WFR03	WFR04
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	GPP5004 / GPP5006 / GEP5006 / GPD5004 / GPD5006 / GED5006	GPP5008 / GPP5010 / GEP5008 / GPD5008 / GPD5010 / GED5008 / GPW5008
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



► KROK 3: PRÍSLUŠENSTVO

Objednávacie č.	► Technické údaje	
	ABWFR01	ABWFR02
Typ montáže	krycí plech	krycí plech
Vhodné pre	WFR03	WFR04
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



Objednávacie č.	DUWFR01
Typ montáže	Výfukovacia dýza
Vhodné pre	WFR03 / WFR04
Povolenia	LABS / REACH / RoHS



Objednávacie č.	SPWFR01
Typ montáže	Programovací hrot
Vhodné pre	WFR03 / WFR04
Povolenia	LABS / REACH / RoHS