


VLNOVCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZBU

► VÝHODY VÝROBKU



► Priemer: 35 mm – 55 mm

► Optimálna geometria

- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 2,5 záhybmi

► Oblasť použitia

- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika

► PRODUKTOVÝ KLÚČ


ZBU	35	-	N	-	18F	-	M
Séria	Priemer		Materiál		Prípojný závit		Typ filtra

► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
N	NBR	čierna	-20 ... +110	60
PU	Polyuretán	Transcendentná oranžová	0 ... +60	60
S	Silikón	Červená	-70 ... +200	55
WS	Silikón potravinársky	Transcendentná, biela	-70 ... +200	55


► ROZMERY

ZBU35




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rozmery [mm]	35,4	24,5	32	7	36,8	10	39	7	36,8

ZBU45



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rozmery [mm]	45,5	32	39	7	43,8	9	45,8	10	46

ZBU55



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H
Rozmery [mm]	55,6	38	47	53,5	10	57	9	56

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	ZBU35	ZBU45	ZBU55
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]			
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]			
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]			
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	2,260	4,080	7,500
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	4,280	7,300	9,800
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	5,750	10,000	12,050
Objem [cm ³]	6,200	12,500	28,000

Objednávacie č.	► Technické údaje			
	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit	Typ filtra
ZBU35-N	35	NBR		
ZBU35-N-18F	35	NBR	Vnúťorný G1/8"	
ZBU35-N-18F-M	35	NBR	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU35-N-18M	35	NBR	Vonkajší G1/8"	
ZBU35-N-38M	35	NBR	Vonkajší G3/8"	
ZBU35-PU	35	Polyuretán		
ZBU35-PU-14M	35	Polyuretán	Vonkajší G1/4"	
ZBU35-PU-14M-M	35	Polyuretán	Vonkajší G1/4"	Sieťovinový filter
ZBU35-PU-18F	35	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"	
ZBU35-PU-18F-M	35	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU35-PU-18M	35	Polyuretán	Vonkajší G1/8"	
ZBU35-PU-18M-M	35	Polyuretán	Vonkajší G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU35-PU-38M	35	Polyuretán	Vonkajší G3/8"	
ZBU35-PU-38M-F	35	Polyuretán	Vonkajší G3/8"	Kotúčový filter
ZBU35-S	35	Silikón		
ZBU35-S-14MB2	35	Silikón	Vonkajší G1/4"	
ZBU35-S-14MB2-M	35	Silikón	Vonkajší G1/4"	Sieťovinový filter
ZBU35-S-18FB2	35	Silikón	Vnúťorný G1/8"	
ZBU35-S-18FB2-M	35	Silikón	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU35-S-18MB2	35	Silikón	Vonkajší G1/8"	
ZBU35-S-18MB2-F	35	Silikón	Vonkajší G1/8"	Kotúčový filter
ZBU35-S-18MB2-M	35	Silikón	Vonkajší G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU35-S-38MB2	35	Silikón	Vonkajší G3/8"	
ZBU35-S-38MB2-M	35	Silikón	Vonkajší G3/8"	Sieťovinový filter
ZBU35-WS	35	Silikón potravinársky		
ZBU35-WS-14MB2	35	Silikón potravinársky	Vonkajší G1/4"	
ZBU35-WS-18FB2	35	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/8"	
ZBU35-WS-38MB2	35	Silikón potravinársky	Vonkajší G3/8"	
ZBU35-WS-38MB2-M	35	Silikón potravinársky	Vonkajší G3/8"	Sieťovinový filter
ZBU45-N	45	NBR		
ZBU45-N-18F	45	NBR	Vnúťorný G1/8"	
ZBU45-N-18F-M	45	NBR	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU45-PU	45	Polyuretán		
ZBU45-PU-14M	45	Polyuretán	Vonkajší G1/4"	
ZBU45-PU-14M-M	45	Polyuretán	Vonkajší G1/4"	Sieťovinový filter
ZBU45-PU-18F	45	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"	
ZBU45-PU-18F-M	45	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU45-PU-18M	45	Polyuretán	Vonkajší G1/8"	
ZBU45-PU-18M-M	45	Polyuretán	Vonkajší G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU45-PU-38M	45	Polyuretán	Vonkajší G3/8"	
ZBU45-S	45	Silikón		
ZBU45-S-14MB2	45	Silikón	Vonkajší G1/4"	
ZBU45-S-14MB2-M	45	Silikón	Vonkajší G1/4"	Sieťovinový filter
ZBU45-S-18FB2	45	Silikón	Vnúťorný G1/8"	
ZBU45-S-18FB2-M	45	Silikón	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU45-S-18MB2	45	Silikón	Vonkajší G1/8"	
ZBU45-S-18MB2-M	45	Silikón	Vonkajší G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU45-S-38MB2	45	Silikón	Vonkajší G3/8"	

VLNOVCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZBU

Objednávacie č.	► Technické údaje			
	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit	Typ filtra
ZBU45-S-38MB2-M	45	Silikón	Vonkajší G3/8"	Sieťovinový filter
ZBU45-WS	45	Silikón potravinársky		
ZBU55-N	55	NBR		
ZBU55-N-14M-M	55	NBR	Vonkajší G1/4"	Sieťovinový filter
ZBU55-N-18F	55	NBR	Vnútorň G1/8"	
ZBU55-N-18F-M	55	NBR	Vnútorň G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU55-N-38M	55	NBR	Vonkajší G3/8"	
ZBU55-PU	55	Polyuretán		
ZBU55-PU-14M	55	Polyuretán	Vonkajší G1/4"	
ZBU55-PU-14M-F	55	Polyuretán	Vonkajší G1/4"	Kotúčový filter
ZBU55-PU-14M-M	55	Polyuretán	Vonkajší G1/4"	Sieťovinový filter
ZBU55-PU-18F	55	Polyuretán	Vnútorň G1/8"	
ZBU55-PU-18F-F	55	Polyuretán	Vnútorň G1/8"	Kotúčový filter
ZBU55-PU-18F-M	55	Polyuretán	Vnútorň G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU55-PU-38M	55	Polyuretán	Vonkajší G3/8"	
ZBU55-PU-38M-M	55	Polyuretán	Vonkajší G3/8"	Sieťovinový filter
ZBU55-S	55	Silikón		
ZBU55-S-14MB2	55	Silikón	Vonkajší G1/4"	
ZBU55-S-14MB2-M	55	Silikón	Vonkajší G1/4"	Sieťovinový filter
ZBU55-S-18FB2	55	Silikón	Vnútorň G1/8"	
ZBU55-S-38MB2	55	Silikón	Vonkajší G3/8"	
ZBU55-S-38MB2-M	55	Silikón	Vonkajší G3/8"	Sieťovinový filter
ZBU55-WS	55	Silikón potravinársky		
ZBU55-WS-18FB2-M	55	Silikón potravinársky	Vnútorň G1/8"	Sieťovinový filter
ZBU55-WS-38MB2	55	Silikón potravinársky	Vonkajší G3/8"	