


VENTOSA TIPO CAMPANA

SERIE ZDF

► VENTAJAS DE PRODUCTO



► Diámetro: 25 mm-100 mm

► Geometría óptima

- Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
- El perfil de fricción en la parte inferior de la ventosa permite una resistencia al deslizamiento elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Gran duración y resistencia gracias a las propiedades del material poliuretano

► Campos de aplicación

- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos

► CLAVE DE PRODUCTO


ZDF	25	-	PU	-	14F
Serie	Diámetro		Material		Rosca de conexión

► PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

versión	Material	Color	Temperatura de servicio [°C]	Dureza Shore
PU	Poliuretano	Naranja translúcido	0 ... +60	60


► DIMENSIONES

ZDF25




Leyenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Medidas [mm]	26	25.2	39.2	26.8	10	41.2	27.7	9	25.2	10

ZDF30




Leyenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Medidas [mm]	32.2	24.3	38.3	25.9	10	40.3	26.8	9	24.3	10

ZDF40




Leyenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Medidas [mm]	42.5	26.1	40.1	27.7	10	42.1	28.6	9	26.1	10


ZDF50




Leyenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Medidas [mm]	53	28.5	30.2	30.1	10	30.5	31	9	25.8	10

ZDF60

Leyenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Medidas [mm]	63	31.5	33.5	33.5	33.1	10	31.5	34	9	31.5	10

ZDF80

Leyenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Medidas [mm]	83	35.1	37.1	37.1	36.7	10	35.1	37.6	9	35.1	10

ZDF100

Leyenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Medidas [mm]	103.7	37.8	39.8	39.8	39.4	10	37.8	40.3	9	37.8	10

DATOS TÉCNICOS

Tamaño constructivo	ZDF25	ZDF30	ZDF40	ZDF50	ZDF60	ZDF80	ZDF100
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa [kg]	0.700	1.000	2.400	3.500	4.300	7.200	12.300
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa [kg]	1.900	2.800	4.700	9.200	13.800	18.500	28.200
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa [kg]	2.900	3.800	7.100	18.500	24.500	27.000	39.600
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa [kg]	1.400	1.800	2.700	4.100	5.600	8.600	12.600
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa [kg]	3.000	4.400	6.200	10.100	13.700	21.200	30.800
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa [kg]	4.100	5.700	8.300	14.000	19.000	29.300	41.700
Volumen [cm³]	1.500	2.700	7.000	14.000	24.000	50.500	94.000

Datos técnicos

Referencia	Diámetro [mm]	Material	Rosca de conexión
ZDF25-PU	25	Poliuretano	
ZDF25-PU-14F	25	Poliuretano	G1/4" interior
ZDF25-PU-18F	25	Poliuretano	G1/8" interior
ZDF25-PU-M10M	25	Poliuretano	M10 exterior
ZDF30-PU	30	Poliuretano	
ZDF30-PU-14F	30	Poliuretano	G1/4" interior
ZDF30-PU-14M	30	Poliuretano	G1/4" exterior
ZDF30-PU-18F	30	Poliuretano	G1/8" interior
ZDF30-PU-M10M	30	Poliuretano	M10 exterior
ZDF40-PU	40	Poliuretano	
ZDF40-PU-14F	40	Poliuretano	G1/4" interior
ZDF40-PU-14M	40	Poliuretano	G1/4" exterior
ZDF40-PU-18F	40	Poliuretano	G1/8" interior
ZDF40-PU-M10M	40	Poliuretano	M10 exterior
ZDF50-PU	50	Poliuretano	
ZDF50-PU-14F	50	Poliuretano	G1/4" interior
ZDF50-PU-14M	50	Poliuretano	G1/4" exterior
ZDF50-PU-18F	50	Poliuretano	G1/8" interior
ZDF50-PU-38F	50	Poliuretano	G3/8" interior
ZDF50-PU-38M	50	Poliuretano	G3/8" exterior
ZDF50-PU-M10M	50	Poliuretano	M10 exterior
ZDF60-PU	60	Poliuretano	
ZDF60-PU-12F	60	Poliuretano	G1/2" interior
ZDF60-PU-14F	60	Poliuretano	G1/4" interior
ZDF60-PU-14M	60	Poliuretano	G1/4" exterior

VENTOSA TIPO CAMPANA

SERIE ZDF

Referencia	► Datos técnicos		
	Diámetro [mm]	Material	Rosca de conexión
ZDF60-PU-18F	60	Poliuretano	G1/8" interior
ZDF60-PU-38F	60	Poliuretano	G3/8" interior
ZDF60-PU-38M	60	Poliuretano	G3/8" exterior
ZDF60-PU-M10M	60	Poliuretano	M10 exterior
ZDF80-PU	80	Poliuretano	
ZDF80-PU-12F	80	Poliuretano	G1/2" interior
ZDF80-PU-14F	80	Poliuretano	G1/4" interior
ZDF80-PU-14M	80	Poliuretano	G1/4" exterior
ZDF80-PU-18F	80	Poliuretano	G1/8" interior
ZDF80-PU-38F	80	Poliuretano	G3/8" interior
ZDF80-PU-38M	80	Poliuretano	G3/8" exterior
ZDF80-PU-M10M	80	Poliuretano	M10 exterior
ZDF100-PU	100	Poliuretano	
ZDF100-PU-12F	100	Poliuretano	G1/2" interior
ZDF100-PU-14M	100	Poliuretano	G1/4" exterior
ZDF100-PU-18F	100	Poliuretano	G1/8" interior
ZDF100-PU-38F	100	Poliuretano	G3/8" interior
ZDF100-PU-38M	100	Poliuretano	G3/8" exterior
ZDF100-PU-M10M	100	Poliuretano	M10 exterior