


ZVONCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZDF

► VÝHODY VÝROBKU



► Priemer: 25 mm – 100 mm

► Optimálna geometria

- Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
- Drsný profil na spodnej strane vysávača prispieva k väčšej odolnosti proti zošmyknutiu medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu

► Oblasť použitia

- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály


► PRODUKTOVÝ KLÚČ

ZDF	25	-	PU	-	14F
Séria	Priemer		Materiál		Prípojný závit


► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
PU	Polyuretán	Transcendentná oranžová	0 ... +60	60


► ROZMERY




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rozmery [mm]	26	25,2	39,2	26,8	10	41,2	27,7	9	25,2	10




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rozmery [mm]	32,2	24,3	38,3	25,9	10	40,3	26,8	9	24,3	10




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rozmery [mm]	42,5	26,1	40,1	27,7	10	42,1	28,6	9	26,1	10




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rozmery [mm]	53	28,5	30,2	30,1	10	30,5	31	9	25,8	10

ZDF60

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rozmery [mm]	63	31,5	33,5	33,5	33,1	10	31,5	34	9	31,5	10

ZDF80

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rozmery [mm]	83	35,1	37,1	37,1	36,7	10	35,1	37,6	9	35,1	10

ZDF100

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rozmery [mm]	103,7	37,8	39,8	39,8	39,4	10	37,8	40,3	9	37,8	10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	ZDF25	ZDF30	ZDF40	ZDF50	ZDF60	ZDF80	ZDF100
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	0,700	1,000	2,400	3,500	4,300	7,200	12,300
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	1,900	2,800	4,700	9,200	13,800	18,500	28,200
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	2,900	3,800	7,100	18,500	24,500	27,000	39,600
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	1,400	1,800	2,700	4,100	5,600	8,600	12,600
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	3,000	4,400	6,200	10,100	13,700	21,200	30,800
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	4,100	5,700	8,300	14,000	19,000	29,300	41,700
Objem [cm ³]	1,500	2,700	7,000	14,000	24,000	50,500	94,000

Objednávacie č.	Technické údaje		
	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit
ZDF25-PU	25	Polyuretán	
ZDF25-PU-14F	25	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"
ZDF25-PU-18F	25	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZDF25-PU-M10M	25	Polyuretán	Vonkajší M10
ZDF30-PU	30	Polyuretán	
ZDF30-PU-14F	30	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"
ZDF30-PU-14M	30	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZDF30-PU-18F	30	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZDF30-PU-M10M	30	Polyuretán	Vonkajší M10
ZDF40-PU	40	Polyuretán	
ZDF40-PU-14F	40	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"
ZDF40-PU-14M	40	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZDF40-PU-18F	40	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZDF40-PU-M10M	40	Polyuretán	Vonkajší M10
ZDF50-PU	50	Polyuretán	
ZDF50-PU-14F	50	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"
ZDF50-PU-14M	50	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZDF50-PU-18F	50	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZDF50-PU-38F	50	Polyuretán	Vnúťorný G3/8"
ZDF50-PU-38M	50	Polyuretán	Vonkajší G3/8"
ZDF50-PU-M10M	50	Polyuretán	Vonkajší M10
ZDF60-PU	60	Polyuretán	
ZDF60-PU-12F	60	Polyuretán	Vnúťorný G1/2"
ZDF60-PU-14F	60	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"
ZDF60-PU-14M	60	Polyuretán	Vonkajší G1/4"

ZVONCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZDF

Objednávacie č.	► Technické údaje		
	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit
ZDF60-PU-18F	60	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZDF60-PU-38F	60	Polyuretán	Vnúťorný G3/8"
ZDF60-PU-38M	60	Polyuretán	Vonkajší G3/8"
ZDF60-PU-M10M	60	Polyuretán	Vonkajší M10
ZDF80-PU	80	Polyuretán	
ZDF80-PU-12F	80	Polyuretán	Vnúťorný G1/2"
ZDF80-PU-14F	80	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"
ZDF80-PU-14M	80	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZDF80-PU-18F	80	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZDF80-PU-38F	80	Polyuretán	Vnúťorný G3/8"
ZDF80-PU-38M	80	Polyuretán	Vonkajší G3/8"
ZDF80-PU-M10M	80	Polyuretán	Vonkajší M10
ZDF100-PU	100	Polyuretán	
ZDF100-PU-12F	100	Polyuretán	Vnúťorný G1/2"
ZDF100-PU-14M	100	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZDF100-PU-18F	100	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZDF100-PU-38F	100	Polyuretán	Vnúťorný G3/8"
ZDF100-PU-38M	100	Polyuretán	Vonkajší G3/8"
ZDF100-PU-M10M	100	Polyuretán	Vonkajší M10