


VENTOSA PIATTA

SERIE ZF

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Diametro: 15 mm - 300 mm

► Geometria ottimale

- Per superfici piane
- Profilo a nido d'ape sul lato inferiore della ventosa per aumentare l'attrito tra pezzo e ventosa
- Gamma di diametri molto ampia

► Ambiti di impiego

- Intralogistica
- Legno e materiale composito
- Metallo

► CODICE PRODOTTO


ZF	20	-	N	-	18F	-	M
Serie	Diametro		Materiale		Filettatura di collegamento		Tipo di filtro

► CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Versione	Materiale	Colore	Temperatura di esercizio [°C]	Durezza Shore
N	NBR	nero	-20 ... +110	60
PU	Poliuretano	Arancione traslucido	0 ... +60	60
S	Silicone	Rosso	-70 ... +200	55
WS	Silicone adatto all'uso alimentare	Bianco traslucido	-70 ... +200	55

► DIMENSIONI

ZF15




Legenda

Dimensioni [mm] A B C D

16.5 11 16 4.2

ZF20




Legenda

Dimensioni [mm] A B C D E F G H I

22 8 16 9.5 6 12.5 7 11 7

ZF25




Legenda

Dimensioni [mm] A B C D E F G H I

27 9 17 10.5 6 13.5 7 12 7


ZF30




Legenda

Dimensioni [mm] A B C D E F G H I


32 10 18 11.5 6 14.5 7 13 7

ZF40


Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H
Dimensioni [mm]	42	13	21	22	18	7	20	7

ZF75


Legenda	A	B	C	D	E	F
Dimensioni [mm]	77	13.5	26	26	26	26

ZF110


Legenda	A	B	C
Dimensioni [mm]	112	19	29

ZF200


Legenda	A	B	C
Dimensioni [mm]	200	41	65

ZF50


Legenda	A	B	C	D	E	F	G
Dimensioni [mm]	53	17.5	26.5	25.5	9	25.5	10

ZF90

Legenda	A	B	C	D	E	F
Dimensioni [mm]	92	13	25.5	25.5	25.5	25.5

ZF150

Legenda	A	B	C
Dimensioni [mm]	152	25.5	33

ZF300

Legenda	A	B
Dimensioni [mm]	304	36

VENTOSA PIATTA

SERIE ZF

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	ZF15	ZF20	ZF25	ZF30	ZF40	ZF50
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa [kg]	0.350	0.510	0.810	1.120	1.530	2.440
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa [kg]	0.660	0.810	0.910	1.630	2.550	4.080
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa [kg]	0.760	0.860	1.020	2.040	3.060	5.100
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa [kg]	0.350	0.610	0.910	1.220	2.040	3.670
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa [kg]	0.860	1.470	1.980	2.550	4.080	7.550
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa [kg]	1.120	1.930	2.550	3.160	5.100	9.790
Volume [cm ³]	0.037	1.000	1.100	2.000	4.800	10.000

Dimensioni costruttive	ZF75	ZF90	ZF110	ZF150	ZF200	ZF300
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa [kg]	6.120	8.840	14.280	25.510	38.300	38.300
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa [kg]	11.220	15.980	25.510	61.220	96.900	96.900
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa [kg]	14.280	19.720	30.610	81.630	137.500	137.500
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa [kg]	8.160	10.200	14.280	30.610	76.530	76.530
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa [kg]	20.400	27.830	42.580	86.730	193.870	193.870
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa [kg]	27.550	37.410	57.140	112.240	275.510	275.510
Volume [cm ³]	20.000	50.000	70.000	160.000	460.000	460.000

Numero d'ordine	► Dati tecnici			
	Diametro [mm]	Materiale	Filettatura di collegamento	Tipo di filtro
ZF15-N	15	NBR		
ZF15-N-M5M	15	NBR	M5 esterna	
ZF15-S	15	Silicone		
ZF15-S-M5M	15	Silicone	M5 esterna	
ZF15-WS	15	Silicone adatto all'uso alimentare		
ZF15-WS-M5M	15	Silicone adatto all'uso alimentare	M5 esterna	
ZF20-N	20	NBR		
ZF20-N-18F	20	NBR	G1/8" interna	
ZF20-N-18F-M	20	NBR	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF20-N-M5F18M	20	NBR	M5 interna - G1/8" esterna	
ZF20-S	20	Silicone		
ZF20-S-18F	20	Silicone	G1/8" interna	
ZF20-S-18F-M	20	Silicone	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF20-S-M5F18M	20	Silicone	M5 interna - G1/8" esterna	
ZF20-S-M5F18M-M	20	Silicone	M5 interna - G1/8" esterna	Filtro a rete
ZF20-WS-18F	20	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/8" interna	
ZF20-WS-M5F18M	20	Silicone adatto all'uso alimentare	M5 interna - G1/8" esterna	
ZF25-N	25	NBR		
ZF25-N-18F	25	NBR	G1/8" interna	
ZF25-N-18F-M	25	NBR	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF25-N-M5F18M	25	NBR	M5 interna - G1/8" esterna	
ZF25-N-M5F18M-M	25	NBR	M5 interna - G1/8" esterna	Filtro a rete
ZF25-S	25	Silicone		
ZF25-S-18F	25	Silicone	M5 interna - G1/8" esterna	
ZF25-S-M5F18M	25	Silicone	M5 interna - G1/8" esterna	
ZF25-S-M5F18M-M	25	Silicone	M5 interna - G1/8" esterna	Filtro a rete
ZF25-WS	25	Silicone adatto all'uso alimentare		
ZF25-WS-M5F18M	25	Silicone adatto all'uso alimentare	M5 interna - G1/8" esterna	
ZF30-N	30	NBR		
ZF30-N-18F	30	NBR	G1/8" interna	
ZF30-N-18F-M	30	NBR	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF30-N-M5F18M	30	NBR	M5 interna - G1/8" esterna	
ZF30-PU	30	Poliuretano		
ZF30-PU-18F	30	Poliuretano	G1/8" interna	
ZF30-PU-18F-M	30	Poliuretano	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF30-PU-M5F18M	30	Poliuretano	M5 interna - G1/8" esterna	
ZF30-PU-M5F18M-M	30	Poliuretano	M5 interna - G1/8" esterna	Filtro a rete
ZF30-S	30	Silicone		
ZF30-S-18F	30	Silicone	G1/8" interna	

Numero d'ordine	► Dati tecnici			
	Diametro [mm]	Materiale	Filettatura di collegamento	Tipo di filtro
ZF30-S-18F-M	30	Silicone	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF30-S-M5F18M	30	Silicone	M5 interna - G1/8" esterna	
ZF30-S-M5F18M-M	30	Silicone	M5 interna - G1/8" esterna	Filtro a rete
ZF30-WS	30	Silicone adatto all'uso alimentare		
ZF30-WS-18F	30	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/8" interna	
ZF30-WS-M5F18M	30	Silicone adatto all'uso alimentare	M5 interna - G1/8" esterna	
ZF40-N	40	NBR		
ZF40-N-14M	40	NBR	G1/4" esterna	
ZF40-N-14M-M	40	NBR	G1/4" esterna	Filtro a rete
ZF40-N-18F	40	NBR	G1/8" interna	
ZF40-N-18F-M	40	NBR	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF40-N-18M	40	NBR	G1/8" esterna	
ZF40-N-18M-M	40	NBR	G1/8" esterna	Filtro a rete
ZF40-PU	40	Poliuretano		
ZF40-PU-14M	40	Poliuretano	G1/4" esterna	
ZF40-PU-14M-M	40	Poliuretano	G1/4" esterna	Filtro a rete
ZF40-PU-18F	40	Poliuretano	G1/8" interna	
ZF40-PU-18F-M	40	Poliuretano	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF40-PU-18M	40	Poliuretano	G1/8" esterna	
ZF40-PU-18M-M	40	Poliuretano	G1/8" esterna	Filtro a rete
ZF40-S	40	Silicone		
ZF40-S-14M	40	Silicone	G1/4" esterna	
ZF40-S-14M-M	40	Silicone	G1/4" esterna	Filtro a rete
ZF40-S-18F	40	Silicone	G1/8" interna	
ZF40-S-18F-M	40	Silicone	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF40-S-18M	40	Silicone	G1/8" esterna	
ZF40-S-18M-M	40	Silicone	G1/8" esterna	Filtro a rete
ZF40-WS	40	Silicone adatto all'uso alimentare		
ZF40-WS-14M	40	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/4" esterna	
ZF40-WS-18F	40	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/8" interna	
ZF50-N	50	NBR		
ZF50-N-14M	50	NBR	G1/4" esterna	
ZF50-N-14M-M	50	NBR	G1/4" esterna	Filtro a rete
ZF50-N-18F	50	NBR	G1/8" interna	
ZF50-N-18F-M	50	NBR	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF50-N-38M	50	NBR	G3/8" esterna	
ZF50-N-38M-M	50	NBR	G3/8" esterna	Filtro a rete
ZF50-PU	50	Poliuretano		
ZF50-PU-14M	50	Poliuretano	G1/4" esterna	
ZF50-PU-14M-M	50	Poliuretano	G1/4" esterna	Filtro a rete
ZF50-PU-18F	50	Poliuretano	G1/8" interna	
ZF50-PU-18F-M	50	Poliuretano	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF50-PU-38M	50	Poliuretano	G3/8" esterna	
ZF50-S	50	Silicone		
ZF50-S-14M	50	Silicone	G1/4" esterna	
ZF50-S-14M-M	50	Silicone	G1/4" esterna	Filtro a rete
ZF50-S-18F	50	Silicone	G1/8" interna	
ZF50-S-18F-M	50	Silicone	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF50-S-38M	50	Silicone	G3/8" esterna	
ZF50-WS	50	Silicone adatto all'uso alimentare		
ZF50-WS-18F	50	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/8" interna	
ZF75-N	75	NBR		
ZF75-N-12F	75	NBR	G1/2" interna	
ZF75-N-12F-M	75	NBR	G1/2" interna	Filtro a rete
ZF75-N-14F	75	NBR	G1/4" interna	
ZF75-N-14F-M	75	NBR	G1/4" interna	Filtro a rete
ZF75-N-18F	75	NBR	G1/8" interna	
ZF75-N-18F-M	75	NBR	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF75-N-38F	75	NBR	G3/8" interna	
ZF75-N-38F-M	75	NBR	G3/8" interna	Filtro a rete

VENTOSA PIATTA

SERIE ZF

Numero d'ordine	► Dati tecnici			
	Diametro [mm]	Materiale	Filettatura di collegamento	Tipo di filtro
ZF75-PU	75	Poliuretano		
ZF75-PU-12F	75	Poliuretano	G1/2" interna	
ZF75-PU-12F-M	75	Poliuretano	G1/2" interna	Filtro a rete
ZF75-PU-14F	75	Poliuretano	G1/4" interna	
ZF75-PU-14F-M	75	Poliuretano	G1/4" interna	Filtro a rete
ZF75-PU-18F	75	Poliuretano	G1/8" interna	
ZF75-PU-18F-M	75	Poliuretano	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF75-PU-38F	75	Poliuretano	G3/8" interna	
ZF75-S	75	Silicone		
ZF75-S-12F	75	Silicone	G1/2" interna	
ZF75-S-12F-M	75	Silicone	G1/2" interna	Filtro a rete
ZF75-S-14F	75	Silicone	G1/4" interna	
ZF75-S-14F-M	75	Silicone	G1/4" interna	Filtro a rete
ZF75-S-18F	75	Silicone	G1/8" interna	
ZF75-S-18F-M	75	Silicone	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF75-S-38F	75	Silicone	G3/8" interna	
ZF75-S-38F-M	75	Silicone	G3/8" interna	Filtro a rete
ZF75-WS	75	Silicone adatto all'uso alimentare		
ZF75-WS-12F	75	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/2" interna	
ZF75-WS-14F	75	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/4" interna	
ZF75-WS-18F	75	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/8" interna	
ZF75-WS-18F-M	75	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF90-PU	90	Poliuretano		
ZF90-PU-12F	90	Poliuretano	G1/2" interna	
ZF90-PU-12F-M	90	Poliuretano	G1/2" interna	Filtro a rete
ZF90-PU-14F	90	Poliuretano	G1/4" interna	
ZF90-PU-14F-M	90	Poliuretano	G1/4" interna	Filtro a rete
ZF90-PU-18F	90	Poliuretano	G1/8" interna	
ZF90-PU-18F-M	90	Poliuretano	G1/8" interna	Filtro a rete
ZF90-PU-38F	90	Poliuretano	G3/8" interna	
ZF90-PU-38F-M	90	Poliuretano	G3/8" interna	Filtro a rete
ZF110-N	110	NBR		
ZF110-N-12F	110	NBR	G1/2" interna	
ZF110-N-12F-M	110	NBR	G1/2" interna	Filtro a rete
ZF110-S	110	Silicone		
ZF110-S-12F	110	Silicone	G1/2" interna	
ZF110-S-12F-M	110	Silicone	G1/2" interna	Filtro a rete
ZF110-WS	110	Silicone adatto all'uso alimentare		
ZF110-WS-12F	110	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/2" interna	
ZF150-N	150	NBR		
ZF150-N-12F	150	NBR	G1/2" interna	
ZF150-N-12F-M	150	NBR	G1/2" interna	Filtro a rete
ZF150-S	150	Silicone		
ZF150-S-12F	150	Silicone	G1/2" interna	
ZF150-S-12F-M	150	Silicone	G1/2" interna	Filtro a rete
ZF150-WS	150	Silicone adatto all'uso alimentare		
ZF150-WS-12F	150	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/2" interna	
ZF150-WS-12F-M	150	Silicone adatto all'uso alimentare	G1/2" interna	Filtro a rete
ZF200-N	200	NBR		
ZF200-N-12F	200	NBR	G1/2" interna	
ZF200-N-12F-M	200	NBR	G1/2" interna	Filtro a rete
ZF200-S-12F	200	Silicone	G1/2" interna	
ZF200-S-12F-M	200	Silicone	G1/2" interna	Filtro a rete
ZF300-N-34F	300	NBR	G3/4" interna	
ZF300-S-34F	300	Silicone	G3/4" interna	