


# VENTOSA DE FUELLES

## SERIE ZFBL

### ▶ VENTAJAS DE PRODUCTO



- ▶ **Diámetro del labio exterior: 50 mm**
- ▶ **Diámetro del labio interior: 40 mm**
- ▶ **Geometría óptima**
  - Para superficies irregulares y curvadas
  - Seguridad elevada gracias al labio doble
- ▶ **Campos de aplicación**
  - Ciencias de la vida
  - Alimentación y bebidas

### ▶ CLAVE DE PRODUCTO


ZFBL	50	40	N	14M	M
Serie	Diámetro del labio exterior	Diámetro del labio interior	Material	Rosca de conexión	Tipo de filtro

### ▶ PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

versión	Material	Color	Temperatura de servicio [°C]	Dureza Shore
N	NBR	Negro	-20 ... +110	60
S	silicona	Rojo	-70 ... +200	55
S3	silicona	Azul translúcido	-70 ... +200	30
W	silicona apta para alimentos	Blanco translúcido	-70 ... +200	30

### ▶ DIMENSIONES

#### ZFBL5040



Leyenda	A	B	C	D	E	F	G	H
Medidas [mm]	51	23.2	61.5	73	10	66.7	10	66.7

## ▶ DATOS TÉCNICOS

Tamaño constructivo	ZFBL5040
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa [N]	
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa [N]	
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa [N]	
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa [N]	18.64
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa [N]	39.04
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa [N]	51.5
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa [kg]	
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa [kg]	
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa [kg]	
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa [kg]	1.900
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa [kg]	3.980
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa [kg]	5.250
Volumen [cm <sup>3</sup> ]	32.300

Referencia	▶ Datos técnicos			
	Diámetro [mm]	Material	Rosca de conexión	Tipo de filtro
ZFBL5040-N	50	NBR		
ZFBL5040-N-14M-M	50	NBR	G1/4" exterior	Filtro de malla
ZFBL5040-N-38M	50	NBR	G3/8" exterior	
ZFBL5040-S-14M	50	silicona	G1/4" exterior	
ZFBL5040-S-14M-M	50	silicona	G1/4" exterior	Filtro de malla
ZFBL5040-S-18F	50	silicona	G1/8" interior	
ZFBL5040-S3	50	silicona		
ZFBL5040-S3-14M	50	silicona	G1/4" exterior	
ZFBL5040-S3-14M-M	50	silicona	G1/4" exterior	Filtro de malla
ZFBL5040-S3-18F	50	silicona	G1/8" interior	
ZFBL5040-S3-18F-M	50	silicona	G1/8" interior	Filtro de malla
ZFBL5040-S3-38M	50	silicona	G3/8" exterior	
ZFBL5040-S3-38M-M	50	silicona	G3/8" exterior	Filtro de malla
ZFBL5040-S-38M	50	silicona	G3/8" exterior	
ZFBL5040-W3	50	silicona apta para alimentos		
ZFBL5040-W3-38M	50	silicona apta para alimentos	G3/8" exterior	