

VENTOSA A SOFFIETTO

SERIE ZFBL

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



- **Diametro labbro esterno: 50 mm**
- **Diametro labbro interno: 40 mm**
- **Geometria ottimale**
 - Per superfici irregolari e curve
 - Maggiore sicurezza grazie al doppio labbro
- **Ambiti di impiego**
 - Scienze della vita
 - Alimenti e bevande

► CODICE PRODOTTO


ZFBL	50	40	-	N	-	14M	-	M
Serie	Diametro labbro esterno	Diametro labbro interno		Materiale		Filettatura di collegamento		Tipo di filtro

► CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Versione	Materiale	Colore	Temperatura di esercizio [°C]	Durezza Shore
N	NBR	nero	-20 ... +110	60
S	Silicone	Rosso	-70 ... +200	55
S3	Silicone	Blu traslucido	-70 ... +200	30
W	Silicone adatto all'uso alimentare	Bianco traslucido	-70 ... +200	30

► DIMENSIONI

ZFBL5040



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H
Dimensioni [mm]	51	23.2	61.5	73	10	66.7	10	66.7

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	ZFBL5040
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa [kg]	
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa [kg]	
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa [kg]	
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa [kg]	1.900
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa [kg]	3.980
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa [kg]	5.250
Volume [cm ³]	32.300

Numero d'ordine	► Dati tecnici			
	Diametro [mm]	Materiale	Filettatura di collegamento	Tipo di filtro
ZFBL5040-N	50	NBR		
ZFBL5040-N-14M-M	50	NBR	G1/4" esterna	Filtro a rete
ZFBL5040-N-38M	50	NBR	G3/8" esterna	
ZFBL5040-S-14M	50	Silicone	G1/4" esterna	
ZFBL5040-S-14M-M	50	Silicone	G1/4" esterna	Filtro a rete
ZFBL5040-S-18F	50	Silicone	G1/8" interna	
ZFBL5040-S3	50	Silicone		
ZFBL5040-S3-14M	50	Silicone	G1/4" esterna	
ZFBL5040-S3-14M-M	50	Silicone	G1/4" esterna	Filtro a rete
ZFBL5040-S3-18F	50	Silicone	G1/8" interna	
ZFBL5040-S3-18F-M	50	Silicone	G1/8" interna	Filtro a rete
ZFBL5040-S3-38M	50	Silicone	G3/8" esterna	
ZFBL5040-S3-38M-M	50	Silicone	G3/8" esterna	Filtro a rete
ZFBL5040-S-38M	50	Silicone	G3/8" esterna	
ZFBL5040-W3	50	Silicone adatto all'uso alimentare		
ZFBL5040-W3-38M	50	Silicone adatto all'uso alimentare	G3/8" esterna	