


# 벨로우즈 석션 컵 시리즈 ZFBL

## ▶ 제품의 장점



- ▶ 외부 립 직경: 50mm
- ▶ 내부 립 직경: 40mm
- ▶ 최적화된 구조
  - 불규칙한 곡면용
  - 듀얼 립으로 안전성 향상
- ▶ 사용 분야
  - 생명 과학
  - 식품

## ▶ 제품 키


ZFBL	50	40	N	14M	M
시리즈	외부 립 직경	내부 립 직경	재료	연결부 나사산	필터 유형

## ▶ 재료 특성

설비 버전	재료	색상	작동 온도 [°C]	쇼어 경도
N	NBR	검정색	-20 ... +110	60
S	실리콘	빨강색	-70 ... +200	55
S3	실리콘	반투명 파란색	-70 ... +200	30
W	식품에 안전한 실리콘	반투명 흰색	-70 ... +200	30

## ▶ 치수

### ZFBL5040



범례	A	B	C	D	E	F	G	H
치수 [mm]	51	23.2	61.5	73	10	66.7	10	66.7

## ▶ 기술 데이터

설비 크기	ZFBL5040
-20kPa에서 평행 리프팅력 [N]	
-60kPa에서 평행 리프팅력 [N]	
-90kPa에서 평행 리프팅력 [N]	
-20kPa에서 수직 리프팅력 [N]	18.64
-60kPa에서 수직 리프팅력 [N]	39.04
-90kPa에서 수직 리프팅력 [N]	51.5
-20kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	
-60kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	
-90kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	
-20kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	1.900
-60kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	3.980
-90kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	5.250
용량 [cm <sup>3</sup> ]	32.300

주문번호	▶ 기술 데이터			
	직경 [mm]	재료	연결부 나사산	필터 유형
ZFBL5040-N	50	NBR		
ZFBL5040-N-14M-M	50	NBR	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZFBL5040-N-38M	50	NBR	G3/8" 외부	
ZFBL5040-S-14M	50	실리콘	G1/4" 외부	
ZFBL5040-S-14M-M	50	실리콘	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZFBL5040-S-18F	50	실리콘	G1/8" 내부	
ZFBL5040-S3	50	실리콘		
ZFBL5040-S3-14M	50	실리콘	G1/4" 외부	
ZFBL5040-S3-14M-M	50	실리콘	G1/4" 외부	메쉬 필터
ZFBL5040-S3-18F	50	실리콘	G1/8" 내부	
ZFBL5040-S3-18F-M	50	실리콘	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZFBL5040-S3-38M	50	실리콘	G3/8" 외부	
ZFBL5040-S3-38M-M	50	실리콘	G3/8" 외부	메쉬 필터
ZFBL5040-S-38M	50	실리콘	G3/8" 외부	
ZFBL5040-W3	50	식품에 안전한 실리콘		
ZFBL5040-W3-38M	50	식품에 안전한 실리콘	G3/8" 외부	