


진공 이젝터 시리즈 ZKM / ZKX

▶ 제품의 장점



▶ 고성능

- 유량: 23l/min - 135l/min
- 공기 소비량: 21l/min - 88l/min
- 최대 진공 레벨: -92kPa

▶ 컴팩트함 및 모듈형

이 시스템은 최대 8개의 장치로 확장할 수 있으며 최대한의 유연성을 제공합니다. 자가 청소 기능이 있는 내장된 필터로 유지보수를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.

▶ 제품 키



ZK	M	E	101	S	AR3	D	SP	6
시리즈	유량 증가	공기 절약 기능	노즐 정보	발생기의 수	공기 및 블로우 오프 제어 밸브	압축 공기 연결	디지털 진공 스위치	진공 연결

▶ 기술 데이터



주문번호	▶ 기술 데이터									
	최대 진공 레벨 [kPa]	유량 [l/min]	6bar에서의 공기 소비량 [l/min]	공기 절약 기능	공기 제어 밸브	블로우 오프 제어 밸브	스위치 출력단	디지털 진공 스위치	최대 작동 압력 [bar]	무게 [kg]
ZKM101-S-AR3-C-SN-6	-85	26	21		예	예	NPN	예	6	0.096
ZKM101-S-AR3-C-SP-6	-85	26	21		예	예	PNP	예	6	0.096
ZKX101-S-AR3-C-SN-6	-92	23	21		예	예	NPN	예	6	0.096
ZKX101-S-AR3-C-SP-6	-92	23	21		예	예	PNP	예	6	0.096
ZKM202-S-AR3-DL-SN-8	-85	74	42		예	예	NPN	예	6	0.214
ZKM202-S-AR3-DL-SP-8	-85	74	42		예	예	PNP	예	6	0.214
ZKME202-S-AR3-D-SN-8	-85	74		예	예	예	NPN	예	7	0.214
ZKME202-S-AR3-D-SP-8	-85	74		예	예	예	PNP	예	7	0.214
ZKX202-S-AR3-DL-SN-8	-92	62	48		예	예	NPN	예	6	0.214
ZKX202-S-AR3-DL-SP-8	-92	62	48		예	예	PNP	예	6	0.214
ZKXE202-S-AR3-D-SN-8	-92	62		예	예	예	NPN	예	7	0.214
ZKXE202-S-AR3-D-SP-8	-92	62		예	예	예	PNP	예	7	0.214
ZKM304-S-AR3-DL-SN-8	-85	135	78		예	예	NPN	예	6	0.212
ZKM304-S-AR3-DL-SP-8	-85	135	78		예	예	PNP	예	6	0.024
ZKME304-S-AR3-D-SN-8	-85	135		예	예	예	NPN	예	7	0.212
ZKME304-S-AR3-D-SP-8	-85	135		예	예	예	PNP	예	7	0.212
ZKX304-S-AR3-DL-SN-8	-92	109	88		예	예	NPN	예	6	0.212
ZKX304-S-AR3-DL-SP-8	-92	109	88		예	예	PNP	예	6	0.212
ZKXE304-S-AR3-D-SN-8	-92	109		예	예	예	NPN	예	7	0.212
ZKXE304-S-AR3-D-SP-8	-92	109		예	예	예	PNP	예	7	0.212

▶ 도표



ZKM101





ZKX101



ZKM202 / ZKME202





ZKX202 / ZKXE202





진공 이젝터 시리즈 ZKM / ZKX

ZKM304 / ZKME304




ZKX304 / ZKXE304



기술 도면

ZKM / ZKX101



- | | |
|------------------|----------------|
| ① 고정부 | ⑨ 공기 제어 밸브 |
| ② 압축 공기 연결 | ⑩ 블로우 오프 제어 밸브 |
| ③ 진공 연결 | ⑪ 진공 스위치 |
| ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브 | |

-

-

- 5