

벨로우즈 석션 컵 시리즈 ZOBF

▶ 제품의 장점



▶ 치수: 30x60mm - 55x110mm

▶ 우수한 속성

- 매끄럽고 기름기가 있는 약간 굴곡진 표면 처리용
- 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
- 폴리우레탄 소재 특성 덕분에 내구성과 저항력이 매우 뛰어납니다

▶ 사용 분야

- 자동차
- 유리
- 목재 및 합성 재료
- 금속

▶ 제품 키


ZOBF	30x60	-	PU	-	14F
시리즈	치수		재료		연결부 나사산

▶ 재료 특성

설비 버전	재료	색상	작동 온도 [°C]	쇼어 경도
PU	폴리우레탄	반투명 주황색	0 ... +60	60


▶ 치수

ZOBF30X60




범례	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
치수 [mm]	62	32	20.5	14.2	13.2	10.2	27	7	8	8

ZOBF40X80



범례	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
치수 [mm]	82	42	23	19.2	14.2	13.2	10.2	29.5	7	8	8

ZOBF55X110



범례	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
치수 [mm]	112	57	29	19.2	14.2	13.2	10.2	35.5	7	8	8

▶ 기술 데이터

설비 크기	ZOBF30X60	ZOBF40X80	ZOBF55X110
-20kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	2.800	5.300	13.300
-60kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	7.800	15.600	29.100
-90kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	14.500	22.900	44.000
-20kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	2.700	4.800	8.800
-60kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	7.600	12.800	22.300
-90kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	11.200	18.200	33.000
용량 [cm³]	11.000	22.500	66.500

▶ 기술 데이터

주문번호	치수 [mm]	재료	연결부 나사산
ZOBF30X60-PU-14F	30x60	폴리우레탄	G1/4" 내부
ZOBF30X60-PU-14M	30x60	폴리우레탄	G1/4" 외부
ZOBF30X60-PU-18F	30x60	폴리우레탄	G1/8" 내부
ZOBF30X60-PU-18M	30x60	폴리우레탄	G1/8" 외부
ZOBF30X60-PU-38F	30x60	폴리우레탄	G3/8" 내부
ZOBF30X60-PU-M10M	30x60	폴리우레탄	M10 외부
ZOBF40X80-PU-12F	40x80	폴리우레탄	G1/2" 내부
ZOBF40X80-PU-14F	40x80	폴리우레탄	G1/4" 내부
ZOBF40X80-PU-14M	40x80	폴리우레탄	G1/4" 외부
ZOBF40X80-PU-18F	40x80	폴리우레탄	G1/8" 내부
ZOBF40X80-PU-18M	40x80	폴리우레탄	G1/8" 외부
ZOBF40X80-PU-38F	40x80	폴리우레탄	G3/8" 내부
ZOBF40X80-PU-M10M	40x80	폴리우레탄	M10 외부
ZOBF55X110-PU-12F	55x110	폴리우레탄	G1/2" 내부
ZOBF55X110-PU-14F	55x110	폴리우레탄	G1/4" 내부
ZOBF55X110-PU-14M	55x110	폴리우레탄	G1/4" 외부
ZOBF55X110-PU-18F	55x110	폴리우레탄	G1/8" 내부
ZOBF55X110-PU-18M	55x110	폴리우레탄	G1/8" 외부
ZOBF55X110-PU-38F	55x110	폴리우레탄	G3/8" 내부
ZOBF55X110-PU-M10M	55x110	폴리우레탄	M10 외부