

PRZYSSAWKA HARMONIJKOWA

SERIA ZOBF

► ZALETY PRODUKTU



► Wymiary: 30x60 mm – 55x110 mm

► Doskonałe właściwości

- Do gładkich, oleistych i lekko wypukłych powierzchni
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu

► Obszary zastosowania

- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal

► KLUCZ PRODUKTU


ZOBF	30x60	-	PU	-	14F
Seria	Wymiary		Materiał		Gwint przyłączeniowy

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
PU	Poliuretan	Półprzezroczysty pomarańczowy	0 ... +60	60


► WYMIARY

ZOBF30X60




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Wymiary [mm]	62	32	20.5	14.2	13.2	10.2	27	7	8	8

ZOBF40X80



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Wymiary [mm]	82	42	23	19.2	14.2	13.2	10.2	29.5	7	8	8

ZOBF55X110



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Wymiary [mm]	112	57	29	19.2	14.2	13.2	10.2	35.5	7	8	8

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	ZOBF30X60	ZOBF40X80	ZOBF55X110
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]	2.800	5.300	13.300
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]	7.800	15.600	29.100
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]	14.500	22.900	44.000
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	2.700	4.800	8.800
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	7.600	12.800	22.300
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	11.200	18.200	33.000
Pojemność [cm³]	11.000	22.500	66.500

Nr katalogowy	► Dane techniczne		
	Wymiary [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy
ZOBF30X60-PU-14F	30x60	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZOBF30X60-PU-14M	30x60	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZOBF30X60-PU-18F	30x60	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZOBF30X60-PU-18M	30x60	Poliuretan	G1/8" zewn.
ZOBF30X60-PU-38F	30x60	Poliuretan	G3/8" wewn.
ZOBF30X60-PU-M10M	30x60	Poliuretan	M10 zewn.
ZOBF40X80-PU-12F	40x80	Poliuretan	G1/2" wewn.
ZOBF40X80-PU-14F	40x80	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZOBF40X80-PU-14M	40x80	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZOBF40X80-PU-18F	40x80	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZOBF40X80-PU-18M	40x80	Poliuretan	G1/8" zewn.
ZOBF40X80-PU-38F	40x80	Poliuretan	G3/8" wewn.
ZOBF40X80-PU-M10M	40x80	Poliuretan	M10 zewn.
ZOBF55X110-PU-12F	55x110	Poliuretan	G1/2" wewn.
ZOBF55X110-PU-14F	55x110	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZOBF55X110-PU-14M	55x110	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZOBF55X110-PU-18F	55x110	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZOBF55X110-PU-18M	55x110	Poliuretan	G1/8" zewn.
ZOBF55X110-PU-38F	55x110	Poliuretan	G3/8" wewn.
ZOBF55X110-PU-M10M	55x110	Poliuretan	M10 zewn.