

VENTOSA A SOFFIETTO

SERIE ZOBF

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Dimensioni: 30x60 mm - 55x110 mm

► Proprietà eccellenti

- Per la manipolazione di superfici lisce, oleose e leggermente curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l'attrito tra pezzo e ventosa
- Molto durevole e resistente grazie alle proprietà del poliuretano

► Ambiti di impiego

- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo

► CODICE PRODOTTO


ZOBF	30x60	-	PU	-	14F
Serie	Dimensioni		Materiale		Filettatura di collegamento

► CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Versione	Materiale	Colore	Temperatura di esercizio [°C]	Durezza Shore
PU	Poliuretano	Arancione traslucido	0 ... +60	60


► DIMENSIONI

ZOBF30X60




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dimensioni [mm]	62	32	20.5	14.2	13.2	10.2	27	7	8	8

ZOBF40X80



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Dimensioni [mm]	82	42	23	19.2	14.2	13.2	10.2	29.5	7	8	8

ZOBF55X110



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Dimensioni [mm]	112	57	29	19.2	14.2	13.2	10.2	35.5	7	8	8

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	ZOBF30X60	ZOBF40X80	ZOBF55X110
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa [kg]	2.800	5.300	13.300
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa [kg]	7.800	15.600	29.100
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa [kg]	14.500	22.900	44.000
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa [kg]	2.700	4.800	8.800
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa [kg]	7.600	12.800	22.300
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa [kg]	11.200	18.200	33.000
Volume [cm³]	11.000	22.500	66.500

► Dati tecnici			
Numero d'ordine	Dimensioni [mm]	Materiale	Filettatura di collegamento
ZOBF30X60-PU-14F	30x60	Poliuretano	G1/4" interna
ZOBF30X60-PU-14M	30x60	Poliuretano	G1/4" esterna
ZOBF30X60-PU-18F	30x60	Poliuretano	G1/8" interna
ZOBF30X60-PU-18M	30x60	Poliuretano	G1/8" esterna
ZOBF30X60-PU-38F	30x60	Poliuretano	G3/8" interna
ZOBF30X60-PU-M10M	30x60	Poliuretano	M10 esterna
ZOBF40X80-PU-12F	40x80	Poliuretano	G1/2" interna
ZOBF40X80-PU-14F	40x80	Poliuretano	G1/4" interna
ZOBF40X80-PU-14M	40x80	Poliuretano	G1/4" esterna
ZOBF40X80-PU-18F	40x80	Poliuretano	G1/8" interna
ZOBF40X80-PU-18M	40x80	Poliuretano	G1/8" esterna
ZOBF40X80-PU-38F	40x80	Poliuretano	G3/8" interna
ZOBF40X80-PU-M10M	40x80	Poliuretano	M10 esterna
ZOBF55X110-PU-12F	55x110	Poliuretano	G1/2" interna
ZOBF55X110-PU-14F	55x110	Poliuretano	G1/4" interna
ZOBF55X110-PU-14M	55x110	Poliuretano	G1/4" esterna
ZOBF55X110-PU-18F	55x110	Poliuretano	G1/8" interna
ZOBF55X110-PU-18M	55x110	Poliuretano	G1/8" esterna
ZOBF55X110-PU-38F	55x110	Poliuretano	G3/8" interna
ZOBF55X110-PU-M10M	55x110	Poliuretano	M10 esterna