


VLNOVCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZOBF

► VÝHODY VÝROBKU



► Rozmery: 30x60 mm – 55x110 mm

► Vynikajúce vlastnosti

- Na manipuláciu s hladkými, naolejovanými a jemne zvlnenými povrchmi
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu

► Oblasť použitia

- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov

► PRODUKTOVÝ KLÚČ


ZOBF	30x60	-	PU	-	14F
Séria	Rozmery		Materiál		Prípojný závit

► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
PU	Polyuretán	Transcendentná oranžová	0 ... +60	60


► ROZMERY

ZOBF30X60




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rozmery [mm]	62	32	20,5	14,2	13,2	10,2	27	7	8	8

ZOBF40X80



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rozmery [mm]	82	42	23	19,2	14,2	13,2	10,2	29,5	7	8	8

ZOBF55X110



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rozmery [mm]	112	57	29	19,2	14,2	13,2	10,2	35,5	7	8	8

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konstrukčná veľkosť	ZOBF30X60	ZOBF40X80	ZOBF55X110
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	2,800	5,300	13,300
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	7,800	15,600	29,100
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	14,500	22,900	44,000
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	2,700	4,800	8,800
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	7,600	12,800	22,300
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	11,200	18,200	33,000
Objem [cm ³]	11,000	22,500	66,500

Objednávacie č.	► Technické údaje		
	Rozmery [mm]	Materiál	Prípojný závit
ZOBF30X60-PU-14F	30x60	Polyuretán	Vnútorň G1/4"
ZOBF30X60-PU-14M	30x60	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZOBF30X60-PU-18F	30x60	Polyuretán	Vnútorň G1/8"
ZOBF30X60-PU-18M	30x60	Polyuretán	Vonkajší G1/8"
ZOBF30X60-PU-38F	30x60	Polyuretán	Vnútorň G3/8"
ZOBF30X60-PU-M10M	30x60	Polyuretán	Vonkajší M10
ZOBF40X80-PU-12F	40x80	Polyuretán	Vnútorň G1/2"
ZOBF40X80-PU-14F	40x80	Polyuretán	Vnútorň G1/4"
ZOBF40X80-PU-14M	40x80	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZOBF40X80-PU-18F	40x80	Polyuretán	Vnútorň G1/8"
ZOBF40X80-PU-18M	40x80	Polyuretán	Vonkajší G1/8"
ZOBF40X80-PU-38F	40x80	Polyuretán	Vnútorň G3/8"
ZOBF40X80-PU-M10M	40x80	Polyuretán	Vonkajší M10
ZOBF55X110-PU-12F	55x110	Polyuretán	Vnútorň G1/2"
ZOBF55X110-PU-14F	55x110	Polyuretán	Vnútorň G1/4"
ZOBF55X110-PU-14M	55x110	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZOBF55X110-PU-18F	55x110	Polyuretán	Vnútorň G1/8"
ZOBF55X110-PU-18M	55x110	Polyuretán	Vonkajší G1/8"
ZOBF55X110-PU-38F	55x110	Polyuretán	Vnútorň G3/8"
ZOBF55X110-PU-M10M	55x110	Polyuretán	Vonkajší M10