

VENTOSA A CAMPANA

SERIE ZOC

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► **Dimensioni:** 11x23 mm - 60x180 mm

► **Geometria ottimale**

- Per la manipolazione di superfici lisce, piane e leggermente curve
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l'attrito tra pezzo e ventosa

► **Ambiti di impiego**

- Automotive
- Vetro
- Legno e materiale composito
- Metallo

► CODICE PRODOTTO

		-	N	-	14M
--	--	---	----------	---	------------


Serie	Dimensioni	Materiale	Filettatura di collegamento
--------------	-------------------	------------------	------------------------------------

► CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Versione	Materiale	Colore	Temperatura di esercizio [°C]	Durezza Shore
N	NBR	nero	-20 ... +110	60
S	Silicone	Rosso	-70 ... +200	55
WS	Silicone adatto all'uso alimentare	Bianco traslucido	-70 ... +200	55


► DIMENSIONI

ZOC11X23




Legenda	A	B	C
Dimensioni [mm]	24	10	12,5

ZOC35X90




Legenda	A	B	C	D
Dimensioni [mm]	94	22	56	37

ZOC35X110




Legenda	A	B	C	D
Dimensioni [mm]	114	22	76	37

ZOC60X140



Legenda	A	B	C	D
Dimensioni [mm]	140	30	76	61

ZOC60X180**Legenda****A B C D****Dimensioni [mm]** 180 30 115.5 61**► DATI TECNICI**

Dimensioni costruttive	ZOC11X23	ZOC35X90	ZOC35X110	ZOC60X140	ZOC60X180
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa [kg]	0.600	4.000	5.000	10.720	15.280
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa [kg]	1.200	10.720	13.360	30.400	43.360
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa [kg]	1.500	13.920	17.360	42.400	60.560
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa [kg]	0.610	5.000	6.250	13.400	19.100
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa [kg]	1.300	13.400	16.700	38.000	54.200
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa [kg]	1.600	17.400	21.700	53.000	75.700
Volume [cm ³]	2.000	20.000	25.000	52.000	67.000

► Dati tecnici

Numero d'ordine	Dimensioni [mm]	Materiale	Filettatura di collegamento
ZOC11X23-N	11x23	NBR	
ZOC11X23-S	11x23	Silicone	
ZOC11X23-WS	11x23	Silicone adatto all'uso alimentare	
ZOC35X90-N-38F	35x90	NBR	G3/8" interna
ZOC35X90-S-38F	35x90	Silicone	G3/8" interna
ZOC35X90-WS-38F	35x90	Silicone adatto all'uso alimentare	G3/8" interna
ZOC35X110-N-38F	35x11	NBR	G3/8" interna
ZOC35X110-S-38F	35x11	Silicone	G3/8" interna
ZOC60X140-N-38F	60x140	NBR	G3/8" interna
ZOC60X140-S-38F	60x140	Silicone	G3/8" interna
ZOC60X140-WS-38F	60x140	Silicone adatto all'uso alimentare	G3/8" interna
ZOC60X180-N-38F	60x180	NBR	G3/8" interna
ZOC60X180-S-38F	60x180	Silicone	G3/8" interna