

벨 석션 컵 시리즈 ZOC

▶ 제품의 장점



▶ 치수: 11x23mm - 60x180mm

▶ 최적화된 구조

- 매끄럽고 평평하며 약간 굴곡진 표면 처리용
- 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다

▶ 사용 분야

- 자동차
- 유리
- 목재 및 합성 재료
- 금속

▶ 제품 키


		-	N	-	14M
시리즈	치수		재료		연결부 나사산

▶ 재료 특성

설비 버전	재료	색상	작동 온도 [°C]	쇼어 경도
N	NBR	검정색	-20 ... +110	60
S	실리콘	빨강색	-70 ... +200	55
WS	식품에 안전한 실리콘	반투명 흰색	-70 ... +200	55


▶ 치수

ZOC11X23




범례	A	B	C
치수 [mm]	24	10	12.5

ZOC35X90




범례	A	B	C	D
치수 [mm]	94	22	56	37

ZOC35X110




범례	A	B	C	D
치수 [mm]	114	22	76	37

ZOC60X140



범례	A	B	C	D
치수 [mm]	140	30	76	61

ZOC60X180



범례	A	B	C	D
치수 [mm]	180	30	115.5	61

▶ 기술 데이터

설비 크기	ZOC11X23	ZOC35X90	ZOC35X110	ZOC60X140	ZOC60X180
-20kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	0.600	4.000	5.000	10.720	15.280
-60kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	1.200	10.720	13.360	30.400	43.360
-90kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	1.500	13.920	17.360	42.400	60.560
-20kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	0.610	5.000	6.250	13.400	19.100
-60kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	1.300	13.400	16.700	38.000	54.200
-90kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	1.600	17.400	21.700	53.000	75.700
용량 [cm ³]	2.000	20.000	25.000	52.000	67.000

▶ 기술 데이터

주문번호	치수 [mm]	재료	연결부 나사산
ZOC11X23-N	11x23	NBR	
ZOC11X23-S	11x23	실리콘	
ZOC11X23-WS	11x23	식품에 안전한 실리콘	
ZOC35X90-N-38F	35x90	NBR	G3/8" 내부
ZOC35X90-S-38F	35x90	실리콘	G3/8" 내부
ZOC35X90-WS-38F	35x90	식품에 안전한 실리콘	G3/8" 내부
ZOC35X110-N-38F	35x11	NBR	G3/8" 내부
ZOC35X110-S-38F	35x11	실리콘	G3/8" 내부
ZOC60X140-N-38F	60x140	NBR	G3/8" 내부
ZOC60X140-S-38F	60x140	실리콘	G3/8" 내부
ZOC60X140-WS-38F	60x140	식품에 안전한 실리콘	G3/8" 내부
ZOC60X180-N-38F	60x180	NBR	G3/8" 내부
ZOC60X180-S-38F	60x180	실리콘	G3/8" 내부