

PRZYSSAWKA STOŻKOWA

SERIA ZOC

► ZALETY PRODUKTU



► Wymiary: 11x23 mm – 60x180 mm

► Optymalna geometria

- Do gładkich, płaskich i lekko wypukłych powierzchni
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową

► Obszary zastosowania

- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal

► KLUCZ PRODUKTU


		-	N	-	14M
Seria	Wymiary		Materiał		Gwint przyłączeniowy

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
N	NBR	Czarne	-20 ... +110	60
S	Silikon	Czerwony	-70 ... +200	55
WS	Silikon do kontaktu z żywnością	Półprzezroczysty biały	-70 ... +200	55


► WYMIARY

ZOC11X23




Legenda	A	B	C
Wymiary [mm]	24	10	12.5

ZOC35X90




Legenda	A	B	C	D
Wymiary [mm]	94	22	56	37

ZOC35X110




Legenda	A	B	C	D
Wymiary [mm]	114	22	76	37

ZOC60X140



Legenda	A	B	C	D
Wymiary [mm]	140	30	76	61

ZOC60X180**Legenda****A B C D****Wymiary [mm]** 180 30 115.5 61**► DANE TECHNICZNE**

Rozmiar	ZOC11X23	ZOC35X90	ZOC35X110	ZOC60X140	ZOC60X180
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]	0.600	4.000	5.000	10.720	15.280
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]	1.200	10.720	13.360	30.400	43.360
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]	1.500	13.920	17.360	42.400	60.560
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	0.610	5.000	6.250	13.400	19.100
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	1.300	13.400	16.700	38.000	54.200
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	1.600	17.400	21.700	53.000	75.700
Pojemność [cm ³]	2.000	20.000	25.000	52.000	67.000

► Dane techniczne

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy
ZOC11X23-N	11x23	NBR	
ZOC11X23-S	11x23	Silikon	
ZOC11X23-WS	11x23	Silikon do kontaktu z żywnością	
ZOC35X90-N-38F	35x90	NBR	G3/8" wewn.
ZOC35X90-S-38F	35x90	Silikon	G3/8" wewn.
ZOC35X90-WS-38F	35x90	Silikon do kontaktu z żywnością	G3/8" wewn.
ZOC35X110-N-38F	35x11	NBR	G3/8" wewn.
ZOC35X110-S-38F	35x11	Silikon	G3/8" wewn.
ZOC60X140-N-38F	60x140	NBR	G3/8" wewn.
ZOC60X140-S-38F	60x140	Silikon	G3/8" wewn.
ZOC60X140-WS-38F	60x140	Silikon do kontaktu z żywnością	G3/8" wewn.
ZOC60X180-N-38F	60x180	NBR	G3/8" wewn.
ZOC60X180-S-38F	60x180	Silikon	G3/8" wewn.