


ZVONCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZOC

► VÝHODY VÝROBKU



► Rozmery: 11x23 mm – 60x180 mm

► Optimálna geometria

- Na manipuláciu s hladkými, plochými a jemne zvlnenými povrchmi
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom

► Oblasť použitia

- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov

► PRODUKTOVÝ KĹÚČ


Séria	Rozmery	Materiál	Prípojný závit
N		N	14M

► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
N	NBR	čierna	-20 ... +110	60
S	Silikón	Červená	-70 ... +200	55
WS	Silikón potravinársky	Transcendentná, biela	-70 ... +200	55


► ROZMERY

ZOC11X23




Legenda	A	B	C
Rozmery [mm]	24	10	12,5

ZOC35X90




Legenda	A	B	C	D
Rozmery [mm]	94	22	56	37

ZOC35X110




Legenda	A	B	C	D
Rozmery [mm]	114	22	76	37

ZOC60X140



Legenda	A	B	C	D
Rozmery [mm]	140	30	76	61

ZOC60X180**Legenda****A B C D****Rozmery [mm]** 180 30 115,5 61**► TECHNICKÉ ÚDAJE**

Konštrukčná veľkosť	ZOC11X23	ZOC35X90	ZOC35X110	ZOC60X140	ZOC60X180
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	0,600	4,000	5,000	10,720	15,280
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	1,200	10,720	13,360	30,400	43,360
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	1,500	13,920	17,360	42,400	60,560
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	0,610	5,000	6,250	13,400	19,100
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	1,300	13,400	16,700	38,000	54,200
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	1,600	17,400	21,700	53,000	75,700
Objem [cm ³]	2,000	20,000	25,000	52,000	67,000

► Technické údaje

Objednávacie č.	Rozmery [mm]	Materiál	Prípojný závit
ZOC11X23-N	11x23	NBR	
ZOC11X23-S	11x23	Silikón	
ZOC11X23-WS	11x23	Silikón potravinársky	
ZOC35X90-N-38F	35x90	NBR	Vnútorň G3/8"
ZOC35X90-S-38F	35x90	Silikón	Vnútorň G3/8"
ZOC35X90-WS-38F	35x90	Silikón potravinársky	Vnútorň G3/8"
ZOC35X110-N-38F	35x11	NBR	Vnútorň G3/8"
ZOC35X110-S-38F	35x11	Silikón	Vnútorň G3/8"
ZOC60X140-N-38F	60x140	NBR	Vnútorň G3/8"
ZOC60X140-S-38F	60x140	Silikón	Vnútorň G3/8"
ZOC60X140-WS-38F	60x140	Silikón potravinársky	Vnútorň G3/8"
ZOC60X180-N-38F	60x180	NBR	Vnútorň G3/8"
ZOC60X180-S-38F	60x180	Silikón	Vnútorň G3/8"