


플랫 석션 컵 시리즈 ZOU

▶ 제품의 장점



▶ 치수: 4x10mm - 20x60mm

▶ 최적화된 구조

- 아주 작은 공작물도 효율적으로 처리할 수 있습니다
- 범용으로 사용 가능

▶ 사용 분야

- 전자공학
- 금속

▶ 제품 키


		-	S	-	18F	-	F
시리즈	치수		재료		연결부 나사산		필터 유형

▶ 재료 특성

설비 버전	재료	색상	작동 온도 [°C]	쇼어 경도
N	NBR	검정색	-20 ... +110	60
S	실리콘	빨강색	-70 ... +200	55
WS	식품에 안전한 실리콘	반투명 흰색	-70 ... +200	55


▶ 치수

ZOU4X10




범례	A	B	C	D	E	F	G
치수 [mm]	10	4	7	7	11.5	4	15

ZOU4X20




범례	A	B	C	D	E	F	G
치수 [mm]	20	4	7	7	11.5	4	15

ZOU6X10




범례	A	B	C	D	E	F	G
치수 [mm]	10	6	7	7	11.5	4	15

ZOU6X20




범례	A	B	C	D	E	F	G
치수 [mm]	20	6	7	7	11.5	4	15

ZOU8X20




범례	A	B	C	D	E	F
치수 [mm]	20	8	7	11.5	4	15

ZOU8X30




범례	A	B	C	D	E	F
치수 [mm]	30	8	7	11.5	4	15

ZOU10X30




범례	A	B	C	D	E	F
치수 [mm]	30	10	7.8	12.3	4	15.8

ZOU15X45



범례	A	B	C	D	E	F
치수 [mm]	45	15	15.5	22.5	7	25.5

ZOU20X60



범례	A	B	C	D	E	F
치수 [mm]	60	20	17.2	24.2	7	27.2

▶ 기술 데이터

설비 크기	ZOU4X10	ZOU4X20	ZOU6X10	ZOU6X20	ZOU8X20
-20kPa에서 평행 리프팅력 [kg]					
-60kPa에서 평행 리프팅력 [kg]					
-90kPa에서 평행 리프팅력 [kg]					
-20kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	0.190	0.240	0.210	0.310	0.380
-60kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	0.300	0.480	0.390	0.640	0.830
-90kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	0.350	0.600	0.490	0.800	1.210
용량 [cm³]	0.064	0.094	0.081	0.137	0.170

설비 크기	ZOU8X30	ZOU10X30	ZOU15X45	ZOU20X60
-20kPa에서 평행 리프팅력 [kg]				
-60kPa에서 평행 리프팅력 [kg]				
-90kPa에서 평행 리프팅력 [kg]				
-20kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	0.520	0.620	1.060	1.930
-60kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	1.210	1.420	2.880	5.100
-90kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	1.660	2.050	4.220	7.650
용량 [cm³]	0.250	0.394	1.584	3.532

▶ 기술 데이터

주문번호	치수 [mm]	재료	연결부 나사산	필터 유형
ZOU4X10-N	4x10	NBR		
ZOU4X10-N-M5F	4x10	NBR	M5 내부	
ZOU4X10-N-M5M	4x10	NBR	M5 외부	
ZOU4X10-S	4x10	실리콘		
ZOU4X10-S-M5F	4x10	실리콘	M5 내부	

플랫 석션 컵 시리즈 ZOU

주문번호	▶ 기술 데이터			
	치수 [mm]	재료	연결부 나사산	필터 유형
ZOU4X10-S-M5M	4x10	실리콘	M5 외부	
ZOU4X10-WS	4x10	식품에 안전한 실리콘		
ZOU4X10-WS-M5F	4x10	식품에 안전한 실리콘	M5 내부	
ZOU4X10-WS-M5M	4x10	식품에 안전한 실리콘	M5 외부	
ZOU4X20-N	4x20	NBR		
ZOU4X20-N-M5F	4x20	NBR	M5 내부	
ZOU4X20-N-M5M	4x20	NBR	M5 외부	
ZOU4X20-S	4x20	실리콘		
ZOU4X20-S-M5F	4x20	실리콘	M5 내부	
ZOU4X20-S-M5M	4x20	실리콘	M5 외부	
ZOU4X20-WS	4x20	식품에 안전한 실리콘		
ZOU4X20-WS-M5M	4x20	식품에 안전한 실리콘	M5 외부	
ZOU6X10-N	6x10	NBR		
ZOU6X10-N-M5F	6x10	NBR	M5 내부	
ZOU6X10-N-M5M	6x10	NBR	M5 외부	
ZOU6X10-S	6x10	실리콘		
ZOU6X10-S-M5F	6x10	실리콘	M5 내부	
ZOU6X10-S-M5M	6x10	실리콘	M5 외부	
ZOU6X10-WS	6x10	식품에 안전한 실리콘		
ZOU6X10-WS-M5F	6x10	식품에 안전한 실리콘	M5 내부	
ZOU6X10-WS-M5M	6x10	식품에 안전한 실리콘	M5 외부	
ZOU6X20-N	6x20	NBR		
ZOU6X20-N-M5F	6x20	NBR	M5 내부	
ZOU6X20-N-M5M	6x20	NBR	M5 외부	
ZOU6X20-S	6x20	실리콘		
ZOU6X20-S-M5F	6x20	실리콘	M5 내부	
ZOU6X20-S-M5M	6x20	실리콘	M5 외부	
ZOU6X20-WS	6x20	식품에 안전한 실리콘		
ZOU6X20-WS-M5F	6x20	식품에 안전한 실리콘	M5 내부	
ZOU6X20-WS-M5M	6x20	식품에 안전한 실리콘	M5 외부	
ZOU8X20-N	8x20	NBR		
ZOU8X20-N-M5F	8x20	NBR	M5 내부	
ZOU8X20-N-M5M	8x20	NBR	M5 외부	
ZOU8X20-S	8x20	실리콘		
ZOU8X20-S-M5F	8x20	실리콘	M5 내부	
ZOU8X20-S-M5M	8x20	실리콘	M5 외부	
ZOU8X20-WS-M5F	8x20	식품에 안전한 실리콘	M5 내부	
ZOU8X20-WS-M5M	8x20	식품에 안전한 실리콘	M5 외부	
ZOU8X30-N	8x30	NBR		
ZOU8X30-N-M5F	8x30	NBR	M5 내부	
ZOU8X30-N-M5M	8x30	NBR	M5 외부	
ZOU8X30-S	8x30	실리콘		
ZOU8X30-S-M5F	8x30	실리콘	M5 내부	
ZOU8X30-S-M5M	8x30	실리콘	M5 외부	
ZOU8X30-WS	8x30	식품에 안전한 실리콘		
ZOU8X30-WS-M5F	8x30	식품에 안전한 실리콘	M5 내부	
ZOU10X30-N	10x30	NBR		
ZOU10X30-N-M5F	10x30	NBR	M5 내부	
ZOU10X30-N-M5M	10x30	NBR	M5 외부	
ZOU10X30-S	10x30	실리콘		
ZOU10X30-S-M5F	10x30	실리콘	M5 내부	
ZOU10X30-S-M5M	10x30	실리콘	M5 외부	
ZOU10X30-WS	10x30	식품에 안전한 실리콘		
ZOU10X30-WS-M5F	10x30	식품에 안전한 실리콘	M5 내부	
ZOU10X30-WS-M5M	10x30	식품에 안전한 실리콘	M5 외부	
ZOU15X45-N	15x45	NBR		
ZOU15X45-N-18F	15x45	NBR	G1/8" 내부	
ZOU15X45-N-18M	15x45	NBR	G1/8" 외부	
ZOU15X45-S	15x45	실리콘		
ZOU15X45-S-18F	15x45	실리콘	G1/8" 내부	

주문번호	▶ 기술 데이터			
	치수 [mm]	재료	연결부 나사산	필터 유형
ZOU15X45-S-18M	15x45	실리콘	G1/8" 외부	
ZOU15X45-WS	15x45	식품에 안전한 실리콘		
ZOU15X45-WS-18F	15x45	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 내부	
ZOU20X60-N	20x60	NBR		
ZOU20X60-N-18F	20x60	NBR	G1/8" 내부	
ZOU20X60-N-18F-M	20x60	NBR	G1/8" 내부	메쉬 필터
ZOU20X60-N-18M	20x60	NBR	G1/8" 외부	
ZOU20X60-S	20x60	실리콘		
ZOU20X60-S-18F	20x60	실리콘	G1/8" 내부	
ZOU20X60-S-18M	20x60	실리콘	G1/8" 외부	