


真空发生器

ZPS 系列

产品优点



性能强劲

- 体积流量: 171 l/min - 175 l/min
- 空气消耗量: 197 l/min - 350 l/min
- 最大真空度: -87 kPa

专为食品工业领域打造

该解决方案非常适合高流量需求与低真空度的应用。能够实现敏感工件的无压痕搬运。

产品代码

ZPS	10	1B20	A	S
系列	真空度设计	真空接口	外壳材料	消音器/排气设计

技术数据

订购编号	技术数据							
	最大真空度 [kPa]	体积流量 [l/min]	4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	外壳材料	消音器	最大噪音水平 [dB]	最大操作气压 [bar]	重量 [kg]
ZPS10-1B20-A-H12	-35	175	197	铝		72	7	0.2
ZPS10-1B20-A-H19	-35	175	197	铝		72	7	0.2
ZPS10-1B20-A-S	-35	175	197	铝	是	72	7	0.2
ZPS10-1B20-SS-H12	-35	175	197	不锈钢		72	7	0.2
ZPS10-1B20-SS-H19	-35	175	197	不锈钢		72	7	0.2
ZPS10-1B20-SS-S	-35	175	197	不锈钢	是	72	7	0.2
ZPS10-1B40-A-H12	-35	175	197	铝		72	7	0.2
ZPS10-1B40-A-H19	-35	175	197	铝		72	7	0.2
ZPS10-1B40-A-S	-35	175	197	铝	是	72	7	0.2
ZPS10-1B40-SS-H12	-35	175	197	不锈钢		72	7	0.2
ZPS10-1B40-SS-H19	-35	175	197	不锈钢		72	7	0.2
ZPS10-1B40-SS-S	-35	175	197	不锈钢	是	72	7	0.2
ZPS10-2B20-A-H12	-35	175	197	铝		72	7	0.2
ZPS10-2B20-A-H19	-35	175	197	铝		72	7	0.2
ZPS10-2B20-A-S	-35	175	197	铝	是	72	7	0.2
ZPS10-2B20-SS-H12	-35	175	197	不锈钢		72	7	0.2
ZPS10-2B20-SS-H19	-35	175	197	不锈钢		72	7	0.2
ZPS10-2B20-SS-S	-35	175	197	不锈钢	是	72	7	0.2
ZPS10-2B40-A-H12	-35	175	197	铝		72	7	0.2
ZPS10-2B40-A-H19	-35	175	197	铝		72	7	0.2
ZPS10-2B40-A-S	-35	175	197	铝	是	72	7	0.2
ZPS10-2B40-SS-H12	-35	175	197	不锈钢		72	7	0.2
ZPS10-2B40-SS-H19	-35	175	197	不锈钢		72	7	0.2
ZPS10-2B40-SS-S	-35	175	197	不锈钢	是	72	7	0.2
ZPS20-1B20-A-H12	-65	174	283	铝		72	7	0.22
ZPS20-1B20-A-H19	-65	174	283	铝		72	7	0.22
ZPS20-1B20-A-S	-65	174	283	铝	是	72	7	0.22



订购编号	► 技术数据							
	最大真空度 [kPa]	体积流量 [l/ min]	4 bar 压力下的空 气消耗量 [l/min]	外壳材料	消音器	最大噪音水平 [dB]	最大操作气压 [bar]	重量 [kg]
ZPS20-1B20-SS-H12	-65	174	283	不锈钢		72	7	0.22
ZPS20-1B20-SS-H19	-65	174	283	不锈钢		72	7	0.22
ZPS20-1B20-SS-S	-65	174	283	不锈钢	是	72	7	0.22
ZPS20-1B40-A-H12	-65	174	283	铝		72	7	0.22
ZPS20-1B40-A-H19	-65	174	283	铝		72	7	0.22
ZPS20-1B40-A-S	-65	174	283	铝	是	72	7	0.22
ZPS20-1B40-SS-H12	-65	174	283	不锈钢		72	7	0.22
ZPS20-1B40-SS-H19	-65	174	283	不锈钢		72	7	0.22
ZPS20-1B40-SS-S	-65	174	283	不锈钢	是	72	7	0.22
ZPS20-2B20-A-H12	-65	174	283	铝		72	7	0.22
ZPS20-2B20-A-H19	-65	174	283	铝		72	7	0.22
ZPS20-2B20-A-S	-65	174	283	铝	是	72	7	0.22
ZPS20-2B20-SS-H12	-65	174	283	不锈钢		72	7	0.22
ZPS20-2B20-SS-H19	-65	174	283	不锈钢		72	7	0.22
ZPS20-2B20-SS-S	-65	174	283	不锈钢	是	72	7	0.22
ZPS20-2B40-A-H12	-65	174	283	铝		72	7	0.22
ZPS20-2B40-A-H19	-65	174	283	铝		72	7	0.22
ZPS20-2B40-A-S	-65	174	283	铝	是	72	7	0.22
ZPS20-2B40-SS-H12	-65	174	283	不锈钢		72	7	0.22
ZPS20-2B40-SS-H19	-65	174	283	不锈钢		72	7	0.22
ZPS20-2B40-SS-S	-65	174	283	不锈钢	是	72	7	0.22
ZPS30-1B20-A-H12	-87	171	350	铝		72	7	0.25
ZPS30-1B20-A-H19	-87	171	350	铝		72	7	0.25
ZPS30-1B20-A-S	-87	171	350	铝	是	72	7	0.25
ZPS30-1B20-SS-H12	-87	171	350	不锈钢		72	7	0.25
ZPS30-1B20-SS-H19	-87	171	350	不锈钢		72	7	0.25
ZPS30-1B20-SS-S	-87	171	350	不锈钢	是	72	7	0.25
ZPS30-1B40-A-H12	-87	171	350	铝		72	7	0.25
ZPS30-1B40-A-H19	-87	171	350	铝		72	7	0.25
ZPS30-1B40-A-S	-87	171	350	铝	是	72	7	0.25
ZPS30-1B40-SS-H12	-87	171	350	不锈钢		72	7	0.25
ZPS30-1B40-SS-H19	-87	171	350	不锈钢		72	7	0.25
ZPS30-1B40-SS-S	-87	171	350	不锈钢	是	72	7	0.25
ZPS30-2B20-A-H12	-87	171	350	铝		72	7	0.25
ZPS30-2B20-A-H19	-87	171	350	铝		72	7	0.25
ZPS30-2B20-A-S	-87	171	350	铝	是	72	7	0.25
ZPS30-2B20-SS-H12	-87	171	350	不锈钢		72	7	0.25
ZPS30-2B20-SS-H19	-87	171	350	不锈钢		72	7	0.25
ZPS30-2B20-SS-S	-87	171	350	不锈钢	是	72	7	0.25
ZPS30-2B40-A-H12	-87	171	350	铝		72	7	0.25
ZPS30-2B40-A-H19	-87	171	350	铝		72	7	0.25
ZPS30-2B40-A-S	-87	171	350	铝	是	72	7	0.25
ZPS30-2B40-SS-H12	-87	171	350	不锈钢		72	7	0.25
ZPS30-2B40-SS-H19	-87	171	350	不锈钢		72	7	0.25
ZPS30-2B40-SS-S	-87	171	350	不锈钢	是	72	7	0.25

真空发生器



ZPS 系列

图表



ZPS10



ZPS20




ZPS30




► 技术图纸

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-S




- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器
- ⑦ 魔术吸盘接口

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-S




- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器
- ⑦ 魔术吸盘接口

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-H12




- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑦ 魔术吸盘接口

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-H12




- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑦ 魔术吸盘接口

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-H19



- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑦ 魔术吸盘接口

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-H19



- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑦ 魔术吸盘接口