


VENTOSA A SCHIUMA SIGILLANTE

SERIE ZS

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



- **Dimensioni:** 30x80 mm
- **Diametro:** 35 mm - 400 mm
- **Proprietà eccellenti**
 - Per la manipolazione di superfici ruvide, irregolari e fortemente strutturate
 - Bordo di tenuta in materiale EPDM altamente adattabile
- **Ambiti di impiego**
 - Vetro
 - Legno e materiale composito
 - Metallo

► CODICE PRODOTTO


ZS	35	-	E	-	18F	-	F
Serie	Diametro		Materiale		Filettatura di collegamento		Tipo di filtro

► CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Versione	Materiale	Colore	Temperatura di esercizio [°C]	Durezza Shore
E	EPDM	nero	0 ... +150	40


► DIMENSIONI

ZS30X80




Legenda	A	B	C	D	E	F
Dimensioni [mm]	80.5	19	28	88	66	35

ZS60




Legenda	A	B
Dimensioni [mm]	43	15.5

ZS35







Legenda	A	B
Dimensioni [mm]	43	15.5

ZS100



Legenda	A	B
Dimensioni [mm]	108	18.7

ZS150**Legenda****A B****Dimensioni [mm]** 157.5 19.5**ZS200****Legenda****A B****Dimensioni [mm]** 215 34**ZS300****Legenda****A B****Dimensioni [mm]** 315 34**ZS400****Legenda****A B****Dimensioni [mm]** 415 34

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	ZS30X80	ZS35	ZS60	ZS100	ZS150	ZS200	ZS300	ZS400
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa [kg]								
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa [kg]								
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa [kg]								
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa [kg]	2.700	2.040	6.120	18.360	38.000	76.530	163.260	326.000
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa [kg]	9.100	5.100	15.300	45.900	97.000	193.870	438.770	876.000
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa [kg]	14.000	7.140	22.440	67.340	138.000	275.510	653.060	
Volume [cm³]	43.000	6.000	20.000	55.000	125.000	543.000		

► Dati tecnici

Numero d'ordine	Dimensioni [mm]	Diametro [mm]	Materiale	Filettatura di collegamento	Tipo di filtro
ZS30X80-E	30x80		EPDM		
ZS30X80-E-12F	30x80		EPDM	G1/2" interna	
ZS30X80-E-18F	30x80		EPDM	G1/8" interna	
ZS35-E		35	EPDM		
ZS35-E-18F		35	EPDM	G1/8" interna	
ZS35-E-18F-F		35	EPDM	G1/8" interna	Filtro a disco
ZS60-E		60	EPDM		
ZS60-E-18F		60	EPDM	G1/8" interna	
ZS60-E-18F-F		60	EPDM	G1/8" interna	Filtro a disco
ZS100-E		100	EPDM		
ZS100-E-12F		100	EPDM	G1/2" interna	
ZS100-E-12F-F		100	EPDM	G1/2" interna	Filtro a disco
ZS150-E		150	EPDM		
ZS150-E-12F		150	EPDM	G1/2" interna	
ZS150-E-12F-F		150	EPDM	G1/2" interna	Filtro a disco
ZS200-E		200	EPDM		
ZS200-E-12F		200	EPDM	G1/2" interna	
ZS200-E-34F		200	EPDM	G3/4" interna	
ZS300-E		300	EPDM		
ZS300-E-34F		300	EPDM	G3/4" interna	
ZS400-E		400	EPDM		
ZS400-E-34F		400	EPDM	G3/4" interna	