


# PRZYSSAWKA Z PIAKĄ USZCZELNIAJĄCĄ

## SERIA ZS

### ► ZALETY PRODUKTU



- **Wymiary:** 30x80 mm
- **Średnica:** 35 mm – 400 mm
- **Doskonale właściwości**
  - Do szorstkich, nierównych, strukturalnych powierzchni
  - Krawędź uszczelniająca z bardzo elastycznego materiału EPDM
- **Obszary zastosowania**
  - Szkło
  - Drewno i materiały kompozytowe
  - Metal

### ► KLUCZ PRODUKTU


|       |          |   |          |   |                      |   |            |
|-------|----------|---|----------|---|----------------------|---|------------|
| ZS    | 35       | - | E        | - | 18F                  | - | F          |
| Seria | Średnica |   | Materiał |   | Gwint przyłączeniowy |   | Typ filtra |

### ► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

| Wersja | Materiał | Kolor  | Temperatura robocza [°C] | Twardość w skali Shore'a |
|--------|----------|--------|--------------------------|--------------------------|
| E      | EPDM     | Czarne | 0 ... +150               | 40                       |


### ► WYMIARY

#### ZS30X80




| Legenda      | A    | B  | C  | D  | E  | F  |
|--------------|------|----|----|----|----|----|
| Wymiary [mm] | 80.5 | 19 | 28 | 88 | 66 | 35 |

#### ZS35




| Legenda      | A  | B    |
|--------------|----|------|
| Wymiary [mm] | 43 | 15.5 |

#### ZS60




| Legenda      | A  | B    |
|--------------|----|------|
| Wymiary [mm] | 43 | 15.5 |


#### ZS100




| Legenda      | A   | B    |
|--------------|-----|------|
| Wymiary [mm] | 108 | 18.7 |

**ZS150**


| Legenda      | A     | B    |
|--------------|-------|------|
| Wymiary [mm] | 157.5 | 19.5 |

**ZS200**

| Legenda      | A   | B  |
|--------------|-----|----|
| Wymiary [mm] | 215 | 34 |

**ZS300**

| Legenda      | A   | B  |
|--------------|-----|----|
| Wymiary [mm] | 315 | 34 |

**ZS400**

| Legenda      | A   | B  |
|--------------|-----|----|
| Wymiary [mm] | 415 | 34 |

## DANE TECHNICZNE

| Rozmiar                                        | ZS30X80 | ZS35  | ZS60   | ZS100  | ZS150   | ZS200   | ZS300   | ZS400   |
|------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]  |         |       |        |        |         |         |         |         |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]  |         |       |        |        |         |         |         |         |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]  |         |       |        |        |         |         |         |         |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg] | 2.700   | 2.040 | 6.120  | 18.360 | 38.000  | 76.530  | 163.260 | 326.000 |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg] | 9.100   | 5.100 | 15.300 | 45.900 | 97.000  | 193.870 | 438.770 | 876.000 |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg] | 14.000  | 7.140 | 22.440 | 67.340 | 138.000 | 275.510 | 653.060 |         |
| Pojemność [cm³]                                | 43.000  | 6.000 | 20.000 | 55.000 | 125.000 | 543.000 |         |         |

### Dane techniczne

| Nr katalogowy | Wymiary [mm] | Średnica [mm] | Materiał | Gwint przyłączeniowy | Typ filtra     |
|---------------|--------------|---------------|----------|----------------------|----------------|
| ZS30X80-E     | 30x80        |               | EPDM     |                      |                |
| ZS30X80-E-12F | 30x80        |               | EPDM     | G1/2" wewn.          |                |
| ZS30X80-E-18F | 30x80        |               | EPDM     | G1/8" wewn.          |                |
| ZS35-E        |              | 35            | EPDM     |                      |                |
| ZS35-E-18F    |              | 35            | EPDM     | G1/8" wewn.          |                |
| ZS35-E-18F-F  |              | 35            | EPDM     | G1/8" wewn.          | Filtr tarczowy |
| ZS60-E        |              | 60            | EPDM     |                      |                |
| ZS60-E-18F    |              | 60            | EPDM     | G1/8" wewn.          |                |
| ZS60-E-18F-F  |              | 60            | EPDM     | G1/8" wewn.          | Filtr tarczowy |
| ZS100-E       |              | 100           | EPDM     |                      |                |
| ZS100-E-12F   |              | 100           | EPDM     | G1/2" wewn.          |                |
| ZS100-E-12F-F |              | 100           | EPDM     | G1/2" wewn.          | Filtr tarczowy |
| ZS150-E       |              | 150           | EPDM     |                      |                |
| ZS150-E-12F   |              | 150           | EPDM     | G1/2" wewn.          |                |
| ZS150-E-12F-F |              | 150           | EPDM     | G1/2" wewn.          | Filtr tarczowy |
| ZS200-E       |              | 200           | EPDM     |                      |                |
| ZS200-E-12F   |              | 200           | EPDM     | G1/2" wewn.          |                |
| ZS200-E-34F   |              | 200           | EPDM     | G3/4" wewn.          |                |
| ZS300-E       |              | 300           | EPDM     |                      |                |
| ZS300-E-34F   |              | 300           | EPDM     | G3/4" wewn.          |                |
| ZS400-E       |              | 400           | EPDM     |                      |                |
| ZS400-E-34F   |              | 400           | EPDM     | G3/4" wewn.          |                |