


VYSÁVAČ NA HUSTÚ PENU

SÉRIA ZS

► VÝHODY VÝROBKU



- **Rozmery: 30x80 mm**
- **Priemer: 35 mm – 400 mm**
- **Vynikajúce vlastnosti**
 - Na manipuláciu s drsnými a nerovnými povrchmi so zložitou štruktúrou
 - Tesniaca hrana z veľmi prispôsobivého materiálu EPDM
- **Oblasti použitia**
 - Sklo
 - Drevo a kompozitné materiály
 - Kov

► PRODUKTOVÝ KLÚČ


ZS	35	-	E	-	18F	-	F
Séria	Priemer		Materiál		Prípojný závit		Typ filtra

► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
E	EPDM	čierna	0 ... +150	40


► ROZMERY

ZS30X80




Legenda	A	B	C	D	E	F
Rozmery [mm]	80,5	19	28	88	66	35

ZS35




Legenda	A	B
Rozmery [mm]	43	15,5

ZS60




Legenda	A	B
Rozmery [mm]	43	15,5


ZS100




Legenda	A	B
Rozmery [mm]	108	18,7

ZS150


Legenda	A	B
Rozměry [mm]	157,5	19,5

ZS200

Legenda	A	B
Rozměry [mm]	215	34

ZS300

Legenda	A	B
Rozměry [mm]	315	34

ZS400

Legenda	A	B
Rozměry [mm]	415	34

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konstrukční velikost	ZS30X80	ZS35	ZS60	ZS100	ZS150	ZS200	ZS300	ZS400
Paralelná zdvihová síla při -20 kPa [kg]								
Paralelná zdvihová síla při -60 kPa [kg]								
Paralelná zdvihová síla při -90 kPa [kg]								
Vertikální zdvihová síla při -20 kPa [kg]	2,700	2,040	6,120	18,360	38,000	76,530	163,260	326,000
Vertikální zdvihová síla při -60 kPa [kg]	9,100	5,100	15,300	45,900	97,000	193,870	438,770	876,000
Vertikální zdvihová síla při -90 kPa [kg]	14,000	7,140	22,440	67,340	138,000	275,510	653,060	
Objem [cm³]	43,000	6,000	20,000	55,000	125,000	543,000		

Technické údaje

Objednávacie č.	Rozměry [mm]	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit	Typ filtra
ZS30X80-E	30x80		EPDM		
ZS30X80-E-12F	30x80		EPDM	Vnúťorný G1/2"	
ZS30X80-E-18F	30x80		EPDM	Vnúťorný G1/8"	
ZS35-E		35	EPDM		
ZS35-E-18F		35	EPDM	Vnúťorný G1/8"	
ZS35-E-18F-F		35	EPDM	Vnúťorný G1/8"	Kotúčový filter
ZS60-E		60	EPDM		
ZS60-E-18F		60	EPDM	Vnúťorný G1/8"	
ZS60-E-18F-F		60	EPDM	Vnúťorný G1/8"	Kotúčový filter
ZS100-E		100	EPDM		
ZS100-E-12F		100	EPDM	Vnúťorný G1/2"	
ZS100-E-12F-F		100	EPDM	Vnúťorný G1/2"	Kotúčový filter
ZS150-E		150	EPDM		
ZS150-E-12F		150	EPDM	Vnúťorný G1/2"	
ZS150-E-12F-F		150	EPDM	Vnúťorný G1/2"	Kotúčový filter
ZS200-E		200	EPDM		
ZS200-E-12F		200	EPDM	Vnúťorný G1/2"	
ZS200-E-34F		200	EPDM	Vnúťorný G3/4"	
ZS300-E		300	EPDM		
ZS300-E-34F		300	EPDM	Vnúťorný G3/4"	
ZS400-E		400	EPDM		
ZS400-E-34F		400	EPDM	Vnúťorný G3/4"	