


# 진공 스위치 시리즈 ZSA

## ▶ 제품의 장점



▶ 진공 시스템 모니터링을 위한 디지털 진공 센서

## ▶ 제품 키

ZSA	V	DN
시리즈	프레셔 영역	스위치 출력단

## ▶ 기술 데이터

주문번호	▶ 기술 데이터	
	ZSA-V-DN	ZSA-V-DP
연결부	플러그 있는 케이블	플러그 있는 케이블
연결부 나사산	M8	M8
접점 갯수	4	4
반응 시간 [ms]	2.5	2.5
레졸루션 [kPa]	0.1	0.1
작동 습도 [%]	35 ... 85	35 ... 85
작동 매체	압축 공기, 비부식성 가스, 불연성 가스	압축 공기, 비부식성 가스, 불연성 가스
전원전압 [V DC]	12 ... 24	12 ... 24
프레셔 영역 [kPa]	-101.3 ... 0	-101.3 ... 0
반복성	$\leq +2\%$ F.S. $\pm 1$ digit	$\leq +2\%$ F.S. $\pm 1$ digit
스위치 출력단	NPN	PNP
전류 소비 [mA]	55	55
작동 온도 [°C]	0 ... +50	0 ... +50
IEC 60529 준거 보호방식	IP65	IP65
무게 [kg]	0.135	0.14

▶ 기술 도면

ZSA-V-DN / -DP

