


VÁKUOVÝ SPÍNAČ

SÉRIA ZSA

► VÝHODY VÝROBKU



- Digitálny vákuový senzor na monitorovanie vákuových systémov

► PRODUKTOVÝ KLÚČ

ZSA	V	DN
Séria	Oblasť tlaku	Spínací výstup

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	► Technické údaje	
	ZSA-V-DN	ZSA-V-DP
Pripojenie	Kábel so zástrčkou	Kábel so zástrčkou
Pripojný závit	M8	M8
Počet kontaktov	4	4
Doba odozvy [ms]	2,5	2,5
Rozlíšenie [kPa]	0,1	0,1
Prevádzková vlhkosť [%]	35 ... 85	35 ... 85
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch, nekorozívne plyny, nehorľavé plyny	Stlačený vzduch, nekorozívne plyny, nehorľavé plyny
Prevádzkové napätie [V DC]	12 ... 24	12 ... 24
Oblasť tlaku [kPa]	-101,3 ... 0	-101,3 ... 0
Reprodukovateľnosť	$\leq \pm 2\%$ F.S. ± 1 digit	$\leq \pm 2\%$ F.S. ± 1 digit
Spínací výstup	NPN	PNP
Odber prúdu [mA]	55	55
Prevádzková teplota [°C]	0 ... +50	0 ... +50
Druh krytia podľa IEC 60529	IP65	IP65
Hmotnosť [kg]	0,135	0,14

► TECHNICKÉ NÁKRESY

ZSA-V-DN / -DP

