


VÁKUOVÝ SPÍNAČ

SÉRIA ZSB

► VÝHODY VÝROBKU



► Digitálny snímač vákua na monitorovanie vašich vákuových systémov

► PRODUKTOVÝ KLÚČ

ZSB	V	DN
Séria	Oblasť tlaku	Spínací výstup

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	► Technické údaje	
	ZSB-V-DN	ZSB-V-DP
Prípojenie	Kábel so zástrčkou	Kábel so zástrčkou
Prípojný závit	M8	M8
Počet kontaktov	4	4
Rozlíšenie [kPa]	0,1	
Prevádzková vlhkosť [%]	35 ... 85	35 ... 85
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch, nekorozívne plyny, nehorľavé plyny	Stlačený vzduch, nekorozívne plyny, nehorľavé plyny
Prevádzkové napätie [V DC]	12 ... 24	12 ... 24
Oblasť tlaku [kPa]	-101,3 ... 0	-101,3 ... 0
Reprodukovateľnosť	<= +2% F.S. +- 1 digit	<= +2% F.S. +- 1 digit
Spínací výstup	NPN	PNP
Odber prúdu [mA]	55	55
Prevádzková teplota [°C]	0 ... +50	0 ... +50
Druh krytia potiem IEC 60529	IP40	IP40
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť [kg]	0,05	0,05

▶ TECHNICKÉ NÁKRESY

ZSB-V-DN / -DP

