


진공 이젝터 시리즈 ZTM

▶ 제품의 장점



▶ 고성능

- 유량: 74l/min - 220l/min
- 공기 소비량: 42l/min - 126l/min
- 최대 진공 레벨: -85kPa

▶ 탁월함

이 진공 발생기의 특징은 높은 유량, 가벼운 자체 무게, 컴팩트한 구조입니다. 또한 높은 가성비를 자랑합니다.

▶ 제품 키



ZTM	20	S
시리즈	설비 크기	소음기

▶ 기술 데이터



주문번호	▶ 기술 데이터					
	최대 진공 레벨 [kPa]	유량 [l/min]	소음기	5.5bar에서의 공기 소비량 [l/min]	최대 작동 압력 [bar]	무게 [kg]
ZTM10	-85	74		42	7	0.032
ZTM10-S	-85	74	예	42	7	0.032
ZTM20	-85	149		84	7	0.043
ZTM20-S	-85	149	예	84	7	0.043
ZTM30	-85	220		126	7	0.054
ZTM30-S	-85	220	예	126	7	0.054

▶ 도표



ZTM10



ZTM20




ZTM30



진공 이젝터 시리즈 ZTM


▶ 기술 도면

ZTM10




- ① 고정부 ③ 진공 연결
 - ② 압축 공기 연결 ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브

ZTM20




- ① 고정부 ③ 진공 연결
 - ② 압축 공기 연결 ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브

ZTM30




- ① 고정부 ③ 진공 연결
 - ② 압축 공기 연결 ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브


ZTM10-S



- ① 고정부
 - ② 압축 공기 연결
 - ③ 진공 연결
 - ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
 - ⑥ 소음기

ZTM20-S

- ① 고정부
 - ② 압축 공기 연결
 - ③ 진공 연결
 - ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
 - ⑥ 소음기

ZTM30-S

- ① 고정부
 - ② 압축 공기 연결
 - ③ 진공 연결
 - ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
 - ⑥ 소음기