


真空发生器

ZTM 系列

▶ 产品优点



▶ 性能强劲

- 体积流量: 74 l/min - 220 l/min
- 空气消耗量: 42 l/min - 126 l/min
- 最大真空度: -85 kPa

▶ 超凡表现

该真空发生器兼具大流量、轻量化及紧凑结构等优势，同时具备极高的性价比。

▶ 产品代码



ZTM	20	S
系列	尺寸型号	消音器

▶ 技术数据



订购编号	▶ 技术数据					
	最大真空度 [kPa]	体积流量 [l/min]	消音器	5.5 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	最大操作气压 [bar]	重量 [kg]
ZTM10	-85	74	没有	42	7	0.032
ZTM10-S	-85	74	是	42	7	0.032
ZTM20	-85	149	没有	84	7	0.043
ZTM20-S	-85	149	是	84	7	0.043
ZTM30	-85	220	没有	126	7	0.054
ZTM30-S	-85	220	是	126	7	0.054

图表



ZTM10



ZTM20



ZTM30




真空发生器

ZTM 系列


▶ 技术图纸

ZTM10




- ① 固定
- ③ 真空接口
- ② 压缩空气接口
- ⑤ 排气/排气阀

ZTM10-S




- ① 固定
- ⑤ 排气/排气阀
- ② 压缩空气接口
- ⑥ 消音器
- ③ 真空接口

ZTM20




- ① 固定
- ③ 真空接口
- ② 压缩空气接口
- ⑤ 排气/排气阀

ZTM20-S




- ① 固定
- ⑤ 排气/排气阀
- ② 压缩空气接口
- ⑥ 消音器
- ③ 真空接口

ZTM30



- ① 固定
- ③ 真空接口
- ② 压缩空气接口
- ⑤ 排气/排气阀

ZTM30-S



- ① 固定
- ⑤ 排气/排气阀
- ② 压缩空气接口
- ⑥ 消音器
- ③ 真空接口